


Détecteur inductif grande portée

SIY-2120-BBOW


Caractéristiques du produit

Fonction de sortie		normalement fermé
Portée [mm]		30...120
Boîtier		cylindrique
Dimensions [mm]		Ø 164 / L = 63

Données électriques

Fréquence AC [Hz]		47...63
Tension d'alimentation [V]		90...250 AC
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		non

Sorties

Fonction de sortie		normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V]		11
Courant de sortie minimum [mA]		15
Courant résiduel max. [mA]		6
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]		1500; (10 ms / 0,5 Hz)



Détecteur inductif grande portée

SIY-2120-BBOW

Fréquence de commutation AC	[Hz]	3
Résistance courts-circuits		non
Protection surcharges		non
Zone de détection		
Portée	[mm]	30...120
Portée réglable		oui
Réglage usine portée	[mm]	120
Portée réelle Sr	[mm]	120 ± 10 %
Exactitude / déviations		
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis	[% de Sr]	< 15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-15...15
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Poids	[g]	1231
Boîtier		cylindrique
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	Ø 164 / L = 63
Matières		boîtier: PBT; capot: aluminium
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Raccordement électrique		
Protection nécessaire		fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Remarques		
Remarques		Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage		1 pièces




Détecteur inductif grande portée

SIY-2120-BBOW

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Raccordement



Remarque fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 2 A rapide

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu