



PRODUCT-DETAILS

E1.2B 800 Ekip Dip LSI 4p WMP

E1.2B 800 Ekip Dip LSI 4p WMP



概要信息	
产品型号	E1.2B 800 Ekip Dip LSI 4p WMP
产品ID	1SDA072722R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644765729
目录说明	E1.2B 800 Ekip Dip LSI 4p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 800 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 800 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	f7c79861-0df6-4725-9ffa-d78e8d7eed03 Italy (IT)
简化的SCIP	e5f53bf3-0805-40a7-ab76-42be4b246705 Germany (DE) a6d41516-e966-4682-aa3a-67c7a0aa70e1 Norway (NO) 44bacbd4-b0a4-4d56-b3f3-f12efb54b6bc Germany (DE) ae0ff947-c65e-4ae2-be16-da2cda707efa Germany (DE) de64c4d2-25cd-4117-b773-9b0ef6656fd6 France (FR) 52bda0d1-a3a8-4976-8931-e19181cc58f3 Hungary (HU) 0b02a5ec-0f24-487c-a3e4-2aeb8fd7d707 Croatia (HR) aac7f154-33c1-485f-8847-da9252f67e29 Czech Republic (CZ) a1d257ac-5880-4e28-8d5d-430c9e5fdf82 Portugal (PT) 23afedc2-f9de-4fbb-8db3-243bd7d3acdd Finland (FI) 52bda0d1-a3a8-4976-8931-e19181cc58f3 Hungary (HU) 0f980cf2-c656-4871-bdee-515052e132c2 Germany (DE) 23dcd3fe-b58a-4e10-b9b2-c7579153f63c Sweden (SE) af8c4df0-514c-4955-b467-765a2fd4b5c4 Germany (DE) aac7f154-33c1-485f-8847-da9252f67e29 Czech Republic (CZ) dfa3fda4-f913-48ce-a738-4442b3a7e323 Belgium (BE) 88da8a1e-6f28-48a1-b55f-b4a995c0b6f2 Poland (PL) 1c7122b9-4264-425b-bf72-a9218abdd8da Netherlands (NL) 31788190-5f5a-46d4-a5a7-43dc74a12061 Poland (PL) 2ef1191b-db37-4aed-982a-f3e309ebf4c8 Belgium (BE) 95905249-89e6-4bcb-bdf2-817a26983635 Hungary (HU) dfa3fda4-f913-48ce-a738-4442b3a7e323 Belgium (BE) aa322d30-935a-475a-89a7-94d7584f87b9 Spain (ES) a1d257ac-5880-4e28-8d5d-430c9e5fdf82 Portugal (PT) 1c7122b9-4264-425b-bf72-a9218abdd8da Netherlands (NL) 95905249-89e6-4bcb-bdf2-817a26983635 Hungary (HU) f9d15e6f-ffff-4242-b14b-0fd25a234012 Estonia (EE) aa322d30-935a-475a-89a7-94d7584f87b9 Spain (ES) f9d15e6f-ffff-4242-b14b-0fd25a234012 Estonia (EE) 31788190-5f5a-46d4-a5a7-43dc74a12061 Poland (PL) 328e49e3-346e-4899-a061-bf2fc55ad80a France (FR) 954e6e79-af44-4c08-af91-6418c52625bb Greece (GR) 0f980cf2-c656-4871-bdee-515052e132c2 Germany (DE) af8c4df0-514c-4955-b467-765a2fd4b5c4 Germany (DE) 328e49e3-346e-4899-a061-bf2fc55ad80a France (FR) d1c0b7ee-7962-4a63-9351-f5facc1334ed Poland (PL) ffe9fa06-80b1-475b-b737-1fb63ff465c5 Sweden (SE) 23dcd3fe-b58a-4e10-b9b2-c7579153f63c Sweden (SE) de64c4d2-25cd-4117-b773-9b0ef6656fd6 France (FR) 7ce9606b-95a5-414b-8e10-40baf7403c63 Bulgaria (BG) 2ef1191b-db37-4aed-982a-f3e309ebf4c8 Belgium (BE) 88da8a1e-6f28-48a1-b55f-b4a995c0b6f2 Poland (PL) 44bacbd4-b0a4-4d56-b3f3-f12efb54b6bc Germany (DE) d1c0b7ee-7962-4a63-9351-f5facc1334ed Poland (PL) 954e6e79-af44-4c08-af91-6418c52625bb Greece (GR) b2c2098a-2e0a-465d-b5c2-7db0a8739d31 Denmark (DK) 23afedc2-f9de-4fbb-8db3-243bd7d3acdd Finland (FI) 0b02a5ec-0f24-487c-a3e4-2aeb8fd7d707 Croatia (HR) e5f53bf3-0805-40a7-ab76-42be4b246705 Germany (DE) ffe9fa06-80b1-475b-b737-1fb63ff465c5 Sweden (SE) 7ce9606b-95a5-414b-8e10-40baf7403c63 Bulgaria (BG) b2c2098a-2e0a-465d-b5c2-7db0a8739d31 Denmark (DK) ae0ff947-c65e-4ae2-be16-da2cda707efa Germany (DE) a6d41516-e966-4682-aa3a-67c7a0aa70e1 Norway (NO)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	ZABPEFAB000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644765729
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	348 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	20 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	350 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm
1级包装 总重	23 kg
1级包装 EAN	8015644765729

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0065

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
中性极(N极)容量 ([%I _n])	100 %
极数	4P
功率损耗	100 W
额定电流 (I _n)	800 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA

	(690 V AC) 42 kA
额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	800 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Dip LSI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	B
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

