

# Fiche technique du produit XPSMC32ZPACK

## Caractéristiques

Preventa XPS-MC - kit contrôleurs sécu config. -  
24Vcc - 32 E - signal. 46 DEL

Statut commercial : Commercialisé



## Principales

Gamme de produits	Automatisme de sécurité Preventa
Fonction produit	Kit contrôleur de sécurité configurable
Nom module sécurité	XPSMC
Catégorie d'utilisation en sécurité	Catégorie 4 maximum se conformer à EN 954-1/EN/ISO 13849-1 PLE maximum se conformer à EN/ISO 13849-1 SIL 3 maximum se conformer à IEC 61508
Type de démarrage	Configurable
Normes	EN 1760-1/ISO 13856-1 EN 574/ISO 13851 EN 954-1/EN/ISO 13849-1 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 61496-1 IEC 61508
Certifications du produit	CSA TÜV UL
[Us] tension d'alimentation	24 V DC - 20...20 %
Nombre d'entrées	32
Protocole de communication	Modbus avec 1 RJ45 port(s), liaison série, taux de transmission : 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
Niveau de sécurité	Jusqu'à PL e/category 4 se conformer à EN 954-1/EN/ISO 13849-1 Jusqu'à SIL 3 se conformer à IEC 61508

## Complémentaires

Composition du kit	Logiciel de configuration Câble de raccordement Câble Ethernet 2m Emballage petit modèle pour configuration du logiciel Étiquette d'emballage imprimée 80 x 50 mm Contrôleur de sécurité Jeu de bornes à vis-étrier Jeu de bornes à vis Convertisseur USB/RS485 Tournevis pour fente VDE 2,5 x 75 mm
Fonction du module	Surveillance dynamique des valves hydrauliques sur la pression linéaire Presse excentrique Surveillance arrêt d'urgence, avec ou ss temporisation, câblage 1 ou 2 canaux

Activation de la surveillance par commutateur, 2 ou 3 contacts  
 Surveillance d'interrupteur à pédale  
 Surveillance des protections pour presses à injection et machines de soufflage  
 Surveillance du protecteur avec 1 ou 2 interrupteurs de position  
 Presse hydraulique  
 Surveillance d'interrupteur magnétique  
 Surveillance arrêt de sécurité au point mort supérieur de presse à excentrique  
 Multifonction des rideaux de lumière  
 Sélecteur de position  
 Surveillance du tapis de sécurité  
 Temporisations de sécurité  
 Contrôle de coupure d'arbre/chaîne  
 Détection vitesse nulle  
 Surveillance des rideaux photoélectriques (catégorie 4) se conformer à EN/IEC 61496  
 Commande à deux mains (catégorie 3) se conformer à EN 574/ISO 13851

Temps synchro entre entrées	En fonction de la configuration sélectionnée
Puissance consommée	12 W
Type de protection en entrée	Fusible externe 16 A
[Uc] tension circuit de commande	28,8 V
Résistance de ligne	100 Ohm 2000 m
Type de sortie	2 Relais, 2 contacts NO (4 NO au total) circuit(s) Statique, 6 circuit(s), sans volt
Pouvoir de coupure	C300 : maintien 180 VA AC-15 pour sortie relais C300 : appel 1800 VA AC-15 pour sortie relais
Pouvoir de coupure	1,5 A / 24 V - L/R = 50 ms, DC-13 pour sortie relais 2 A/24 V pour circuit de sortie statique
Courant thermique de sortie	4 A pour les 2 sorties simultanément 6 pour 1 sortie et 2 pour l'autre pour sortie relais
[Ith] courant thermique conventionnel	<= 16 A pour sortie relais <= 6.5 A pour circuit de sortie statique
Calibre du fusible à associer	16 A GL pour alimentation 4 A GL pour sortie relais 6 A à fusion rapide pour sortie relais
Courant minimum de sortie	10 mA pour sortie relais
Tension de sortie minimum	17 V pour sortie relais
Temps de réponse	Configurable : 20 ms ou 30 ms avec logiciel XPSMCWIN
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V, niveau de pollution 2 conformément à IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
Méthode d'accès	Esclave
Volume échangé	14 mots
Nombre d'adresses	1...247 pour Modbus
Parité	Pair pour Modbus Non pour Modbus Impair pour Modbus
Format des données	1 bit de démarrage/8 bits de données 1 bit d'arrêt pair ou impair 2 bits d'arrêt sans parité Mode RTU (Unités de bornes télécommandées)
Fonction Modbus prise en charge	01 : données de sortie 8 bits/données d'entrée 32 bits 02 : données d'entrée 32 bits/données de sortie 8 bits 03 : informations et erreurs
Signalisation locale	46 DEL
Support de montage	Platine de montage
Profondeur	153 mm
Hauteur	151,5 mm
Largeur	74 mm
Poids	0,84 kg

## Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60529
------------------------	----------------------------------

---

Température de fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...85 °C

---

### Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------

---