


RNA6902-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Roulement à rouleaux radiaux RNA...-XL

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme	
trou de lubrification	With	With
revêtement	Sans	
joint	Sans	
version spéciale	Sans	Sans
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

F _w	20 mm	Diamètre sous rouleaux
D	28 mm	Diamètre extérieur
B	23 mm	Largeur
C _r	19.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	25.500 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	4.550 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	21.100 1/min	vitesse limite
n _G Grease	12.600 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n _{gr}	11.700 1/min	Vitesse de base
≈m	39,07 g	Poids



Dimensions

r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
C	23 mm	Largeur, bague extérieure

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

G20X28X4	Bague d'étanchéité
SD20X28X4	Bague d'étanchéité 2

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement