



GRUNDGERAET SIMOCODE DP PROFIBUS DP-
SCHNITTSTELLE 1,5 MBAUD,
RS485 4E/4A FREI PARAMETRIERBAR US: DC 24V
6,3...25A,
BAUBR. 70MM EINGANG F. THERMISTORANSCHLUSS
MONOSTABILE AUSGAENGE

Allgemeine technische Daten:

einstellbarer Ansprechwert Strom

- des stromabhängigen Überlastauslösers / Anfangswert
- des stromabhängigen Überlastauslösers / Endwert

A

6,3

A

25

Schaltverhalten

monostabil

Anzahl der Ausgänge

4

Anzahl der Eingänge

4

Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte

4

Produktbestandteil / Eingang für Thermistoranschluss

Ja

Art der Befestigung

Schraub- und Schnappbefestigung

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750

F

F

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

Art der Spannung

DC

Steuerspeisespannung

- bei DC / Bemessungswert
- minimal
- maximal

V

24

V

24

Hauptstromkreis:

Betriebsfrequenz / Bemessungswert

- minimal
- maximal

Hz 50
Hz 60

Betriebsspannung / Bemessungswert

- minimal
- maximal

V 110
V 690

Polzahl / für Hauptstromkreis

3

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung elektrischer Anschluss

- für Hauptstromkreis
- für Hilfs- und Steuerstromkreis

Durchsteckwandler
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen:

Schutzart IP

IP20

Umgebungstemperatur / während Betrieb

- minimal
- maximal

°C -25
°C 60

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Breite

mm 70

Höhe

mm 85

Tiefe

mm 132,5

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung

EMV (Elektromagnetische
Verträglichkeit)



CCC



CSA



GOST



UL



C-TICK

Explosionsschutz

Prüfbescheinigungen

Schiffbau



ATEX

[Explosionsschutzze
rtifikat](#)

[spezielle
Prüfbescheinigunge
n](#)



DNV



LRS

sonstiges



[Bestätigungen](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>



letzte Änderung:

01.07.2013