


KR16-PP-A-NMT [🔗](#)

Galet de roulement

Stud type track rollers KR..-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, without eccentric collar

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	PP	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
graisseur	1x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 1x
dispositif de lubrification	K	Via head
Assembling aid head	SL	Mounting slot
Special Shape	NMT	Unmounted nut and drive-fit lubrication nipple

dimensions principale & données de performance

D	16 mm	Diamètre extérieur
d 1	6 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	28 mm	Largeur
C _{r w}	3.200 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r w}	3.450 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur w}	465 N	Limite à la fatigue, radiale
n _{D G}	14.000 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	19,91 g	Poids



Dimensions

B 1	12,2 mm	Largeur maximum rondelle de butée
B 2	16 mm	Longueur effective du goujon
C	11 mm	Largeur, bague extérieure
C 1	0,6 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r min	0,15 mm	Dimension minimum de chanfrein
d 2	12,5 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
G	M6	Filetage
l G	8 mm	Longueur de taraudage

information additionnelle

	NIPA1	Graisser entraînement
	1,5 mm	Saillie graisseur
M A	3 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques

	Effort radial
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés