

# Indicador

17-240354

Distribuido por  
Rs-online<https://rs-online.eao.com/component/17-240354...>

Su producto:

---



## 17-240354 Indicador

### FRONTAL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimensiones frontales:</b> | Ø 16 mm               |
| <b>Forma frontal:</b>         | redondo               |
| <b>Reflector:</b>             | Metal, cromado pulido |

### MONTAJE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Diseño:</b>              | elevado          |
| <b>Orificio de montaje:</b> | Ø 14 mm          |
| <b>Tipo de montaje:</b>     | Montaje en panel |

### INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Lente:</b>           | redondo                 |
| <b>Luminaria Color:</b> | Rojo / Amarillo / Verde |

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tensión de funcionamiento:</b>   | 24 V DC $\pm 10$ %                                                     |
| <b>Corriente de funcionamiento:</b> | 9 - 17 mA $\pm 15$ %                                                   |
| <b>Intensidad de la luz:</b>        | 90/60/150 mcd                                                          |
| <b>Polaridad:</b>                   | Ánodo (+) Clavija plana de latón<br>Cátodo (-) Conector plano estañado |

### CARACTERÍSTICA MECÁNICA

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terminal:</b>       | Terminal enchufable, 2,8 x 0,8 mm |
| <b>Par de apriete:</b> | Tuerca de fijación máx. 0.2 Nm    |

**Peso:** 0.014 kg

## CONDICIÓN AMBIENTAL

**Grado de protección IP:** IP40 frontal, IP65 frontal, según IEC 60529

**Temperatura de funcionamiento:** – 20 °C ... + 60 °C

**Temperatura de almacenamiento:** – 25 °C ... + 80 °C

## CERTIFICADO

**Aprobaciones:** UL

**Conformidades:** 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (230 VAC)

**REACH:** Conforme a REACH

**RoHS:** Conforme a RoHS

## OTROS


**Descripción breve:** Indicador, Ø 14 mm, Ø 16 mm, redondo, Terminal enchufable, 2,8 x 0,8 mm, Rojo / Amarillo / Verde

**Tipo de luminaria:** LED tricolor


**Características:** LED tricolor

**Notas:** Terminales: Conector plano de latón = ánodo (+); conector plano estañado = cátodo (-)  
IP67 en el frontal entre el LED y el reflector, así como entre el reflector y la placa frontal cuando se utiliza el sellado suministrado  
El plástico es sólo parcialmente resistente a los productos químicos

**Esquema de conexión:**




**Disposición de los componentes:**




A = Rojo  
B = cátodo común  
C = verde

**Orificios de montaje:**



**Dimensiones:**



A = Manguito de protección contra contactos (sólo 230 VCA)  
B = Tres colores