



**FAG****63003-A-2RSR**

Roulement à billes

Roulement à billes à gorge profonde 630...-
A-2RSR, une rangée, joints, cage en tôle
d'acier

Information technique



Votre alternative produit actuelle

design interne modifié	A	A
joint	2RSR	Joint frottant des deux côtés
Cage	JN	Tôle d'acier
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
stabilisation dimensionnelle	SN	Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120°
lubrifiant	Lubricating grease	
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
type d'alésage	Z	Cylindrique

dimensions principale & données de performance

d	17 mm	Alésage
D	35 mm	Diamètre extérieur
B	14 mm	Width
C _r	6.200 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	3.250 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	207 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	11.700 1/min	Vitesse limite
≈m	54,7 g	Poids



Cotes de montage

$d_{a \min}$	20,2 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$D_{a \max}$	31,8 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a \max}$	0,3 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	29,47 mm	Diamètre d'épaulement bague extérieure
D_2	31,49 mm	Gorge alésage bague extérieure
d_1	22,8 mm	Diamètre d'épaulement bague intérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-20 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	100 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f_0	14,3	Facteur de calcul
-------	------	-------------------

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés