

FLT-ISG-PL-14 - 固定板

2905586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905586>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于将FLT-ISG-100-EX隔离放电间隙固定到法兰上的板，钻孔直径14 mm。



商业数据

| | |
|-------------|------------------|
| 订货号 | 2905586 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1134 |
| 产品关键代码 | CL1134 |
| 目录页面 | 页码103 (C-4-2019) |
| GTIN | 4055626002415 |
| 单件重量 (含包装) | 114.8 g |
| 单件重量 (不含包装) | 108.7 g |
| 原产地 | DE |

FLT-ISG-PL-14 - 固定板

2905586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905586>



技术数据

产品属性

| 产品类型 | 安装材料 |
|------|------|
|------|------|

材料规格

| | |
|------|---------------|
| 颜色 | 锌色 |
| | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 | St/tZn |

安装

| 安装类型 | 螺钉安装 |
|------|------|
|------|------|

FLT-ISG-PL-14 - 固定板


2905586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905586>



图纸

尺寸图



FLT-ISG-PL-14 - 固定板

2905586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905586>



分类

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400563 |
| ECLASS-12.0 | 27400563 |
| ECLASS-13.0 | 27170692 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000490 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

FLT-ISG-PL-14 - 固定板

2905586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905586>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn