

Hoja de características del producto

Características

LADR0

TeSys D - Bloque de contactos temporizados - 1
NA + 1 NC conexión por tornillo



Principal

Gama de producto	TeSys D Relé de control TeSys D TeSys F
Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares temporizados
Composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 1 cable 1...2,5 mm ² - rigidez del cable Flexible - con terminal Bornas tornillo 1 cable 1...2,5 mm ² - rigidez del cable Flexible - sin terminal Bornas tornillo 1 cable 1...2,5 mm ² - rigidez del cable sólido - con terminal Bornas tornillo 1 cable 1...2,5 mm ² - rigidez del cable sólido - sin terminal Bornas tornillo 2 cable 1...2,5 mm ² - rigidez del cable Flexible - con terminal Bornas tornillo 2 cable 1...2,5 mm ² - rigidez del cable Flexible - sin terminal Bornas tornillo 2 cable 1...2,5 mm ² - rigidez del cable sólido - con terminal Bornas tornillo 2 cable 1...2,5 mm ² - rigidez del cable sólido - sin terminal

Complementario

Lugar de montaje	Frontal
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V - de acuerdo con IEC 60947-5-1 600 V - certificaciones CSA 600 V - certificaciones UL
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V CA 25...400 Hz
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A en Ue ≤ 60 °C
Irms poder de conexión nominal	140 A CA acorde a IEC 60947-5-1 250 A DC acorde a IEC 60947-5-1
Rango temporal admisible	100 A en 60 °C 1 s 120 A en 60 °C 500 ms 140 A en 60 °C 100 ms
Tipo de protección	Fusible gG ≤ 10 A clasificación según la corriente de funcionamiento para Ue ≤ 690 V
Fusible asociado	10 A gG IEC 60947-5-1
Durabilidad mecánica	5 M Ciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA

Tensión mínima de conmutación	17 V
Tiempo de no superposición	1.5 ms en desexcitación (sin solap. entre cont. NC+ NA) 1.5 ms en excitación (sin solap. entre cont. NC+ NA)
Tipo de temporizador	Temporización de apagado
Rango de temporización	0.1...3 s
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm

Entorno

Características ambientales	Ambiente normal
Normas	BS 4794 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 NF C 63-140 VDE 0660
Certificaciones de producto	CSA UL
Grado de protección IP	410 de acuerdo con VDE 0660
Tratamiento de protección	TH acorde a IEC 60068
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0719 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------