


**OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列
BCZ 3.81/03/180F SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



压线框接线插头用于联接导线

提供三种进线方向，可灵活设计联接类型：

- 180° 导线与插接方向平行
- 90° 导线垂直于插接方向，并且位于上方
- 270° 导线垂直于插接方向，并且位于下方

根据联接的不同要求，提供三种外壳：

- 无法兰的标准外壳
- 螺钉法兰 (F)
- 带魏德米勒专利释放杆(LR)的法兰，无需工具即可实现无应变的锁定和分离

魏德米勒接插件，间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)，与标准接插件布局兼容，提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 16 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| | |
|------------|---|
| 类型 | BCZ 3.81/03/180F SN BK BX |
| 订货号 | 1792960000 |
| 版本 | PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4032248227044 |
| 最小包装数 | 50 个 |
| 产品数据 | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 |
| 包装 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列

BCZ 3.81/03/180F SN BK BX

技术数据

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

尺寸及重量

| | |
|----|--------|
| 净重 | 3.54 g |
|----|--------|

系统参数

| 产品系列 | OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 | 导线连接方式 | 压线框联接 |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|
| 导线出线方向 | 180° | 间距 mm (P) | 3.81 mm |
| 间距 inch (P) | 0.15 inch | 回路数 | 3 |
| 直杆螺丝刀口尺寸 | 0.4 x 2.5 | 相关标准 | DIN 5264 |
| 最小拧紧力矩 | 0.2 Nm | 最大拧紧力矩 | 0.25 Nm |
| 压接螺钉 | M 2 | 剥线长度 | 7 mm |
| L1 (mm) | 7.62 mm | L1 (inch) | 0.3 inch |
| 防触电保护 (按照DIN VDE 0470) | IP 20 | 防触电保护 (按照DIN VDE57106) | 手指安全保护 |

可连接导线

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| 最小压接面积 | 0.08 mm ² | 最大压接面积 | 1.5 mm ² |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 28 | 导线最大压接面积 AWG | AWG 16 |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U | 0.2 mm ² | 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U | 1.5 mm ² |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K | 0.2 mm ² | 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K | 1.5 mm ² |
| 最小压接面积 带管状端头, 符合DIN462281 | 0.2 mm ² | 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN462281 | 1.5 mm ² |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46228/4) | 0.2 mm ² | 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46228/4) | 1.5 mm ² |
| 塞规a x b或ø (EN 60999) | 2.4 mm x 1.5 mm ; 2.4 mm | | |

材料

| | | | |
|----------|----------|--------------|--------|
| 绝缘材料 | PA GF | 颜色 | 黑色 |
| 比色表(相似) | RAL 9011 | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| CTI | ≥ 550 | 触点材料 | Cu-Leg |
| 插针镀层 | 镀锡 | 最低操作温度 | -50 °C |
| 最高操作温度 | 120 °C | 最小安装温度 | -25 °C |
| 最大安装温度范围 | 120 °C | | |

额定数据 (DIN IEC)

| | | | |
|------------------------|---------------|------------------------|--------|
| 额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C) | 17.5 A | 额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C) | 17.1 A |
| 额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C) | 17 A | 额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C) | 15.2 A |
| 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2) | 320 V | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2) | 160 V |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3) | 160 V | 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2) | 2.5 kV |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2) | 2.5 kV | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3) | 2.5 kV |
| 瞬时耐电流 | 3 x 1s , 76 A | | |

额定数据 (CSA)

| | | | |
|---------------|---|----------------|--------|
| 机构 |  | 额定电压 (使用组 B) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B) | 10 A | 额定电压 (使用组 D) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 D) | 10 A | 导线最小压接面积, AWG, | AWG 28 |
| 导线最大压接面积, AWG | AWG 16 | | |

**OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列
BCZ 3.81/03/180F SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

额定数据 (UL 1059)

| | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 额定电压 (使用组 B) | 300 V | 额定电流 (使用组 B) | 10 A |
| 额定电压 (使用组 D) | 300 V | 额定电流 (使用组 D) | 10 A |
| 导线最小压接面积, AWG | AWG 28 | 导线最大压接面积, AWG | AWG 16 |

分类

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001284 | UNSPSC | 30-10-18-21 |
| eClass 5.1 | 27-26-07-04 | eClass 6.2 | 27-26-07-04 |
| eClass 7.1 | 27-44-04-02 | | |

说明

| | |
|----|--|
| 提示 | <ul style="list-style-type: none"> • Additional colours on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. |
|----|--|

认证

| | |
|------|----|
| 认证 | |
| ROHS | 一致 |







OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列

BCZ 3.81/03/180F SN BK BX

图纸

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 BCZ 3.81/03/180F SN BK BX

配套的接插件 (受限插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

SC 3.81/90G



插座 SC 的插接方向平行于印刷线路板 (卧式)。可提供闭口型(G)和螺钉法兰型 (F)。


魏德米勒接插件，间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)，与标准接插件布局兼容，提供标记和编码空间，支持光导。

- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---|------------|-------|---|----|
| SC 3.81/03/90G 3.2SN OR BX | 1942040000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248655519 50 个 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | | | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SC 3.81/03/90G 3.2SN GN BX | 1793250000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248227723 50 个 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 浅绿色, 盒装 | | | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SC 3.81/03/90G 3.2SN BK BX | 1793140000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248227631 50 个 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

SC 3.81/180G



插座 SC 的插接方向垂直于印刷线路板 (立式)。可提供闭口型(G)和螺钉法兰型 (F)。

魏德米勒接插件，间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)，与标准接插件布局兼容，提供标记和编码空间。

- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|--|------------|-------|---|----|
| SC 3.81/03/180G 3.2SN GN BX | 1793620000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248230747 50 个 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 浅绿色, 盒装 | | | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SC 3.81/03/180G 3.2SN BK BX | 1793530000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248230440 50 个 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 BCZ 3.81/03/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

| | | | | |
|----|----------------------------|--|---|----|
| SC | 1942850000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 403224865474150 个 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
|----|----------------------------|--|---|----|

SC-SMT 3.81/90G Tape



耐高温插座(SC-SMT 90G), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向平行于印刷线路板 (卧式)
 - 闭口型(G)。
 - 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
 - 插针长度可选 : 1.5 毫米或 3.2 毫米
- 魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。
- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------|----------------------------|--|------------|-------|---|----|
| SC-SMT | 1863150000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248428342400 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, | | | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 卷装 |
| 3.81/03/90G | | 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | | | | |
| 1.5SN BK RL | | | | | | |
| SC-SMT | 1862840000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248427789400 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, | | | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 卷装 |
| 3.81/03/90G | | 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | | | | |
| 3.2SN BK RL | | | | | | |

SC-SMT 3.81/180G Box



耐高温插座(SC-SMT 180G), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向垂直于印刷线路板 (直立式)
 - 闭口型(G)。
 - 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
 - 插针长度可选 : 1.5 毫米或 3.2 毫米
- 魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。
- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------|----------------------------|---|------------|-------|---|----|
| SC-SMT | 1863730000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 403224842880950 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, | | | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| 3.81/03/180G | | 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | | |
| 1.5SN BK BX | | | | | | |
| SC-SMT | 1862940000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 403224842812050 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, | | | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| 3.81/03/180G | | 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | | |
| 3.2SN BK BX | | | | | | |

编制日期 2014年5月22日 下午12时21分27秒

目录日期 10.03.2014 / 保留技术修改权利。

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 BCZ 3.81/03/180F SN BK BX

配套的接插件 (受限插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm,

镀锡, 黑色, 盒装

SC-SMT 3.81/90G Box



耐高温插座(SC-SMT 90G), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向平行于印刷线路板 (卧式)
 - 闭口型(G)。
 - 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
 - 插针长度可选 : 1.5 毫米或 3.2 毫米
- 魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。
- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|-------|---------------------|----|
| SC-SMT | 1862970000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 403224842807650 个 | | | IEC: 320 V / 17.5 A | 盒 |
| 3.81/03/90G | | 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, | | | UL: 300 V / 10 A | 装 |
| 1.5SN BK BX | | 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | | |
| SC-SMT | 1862480000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 403224842765950 个 | | | IEC: 320 V / 17.5 A | 盒 |
| 3.81/03/90G | | 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, | | | UL: 300 V / 10 A | 装 |
| 3.2SN BK BX | | 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | | |

SC-SMT 3.81/180G Tape



耐高温插座(SC-SMT 180G), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向垂直于印刷线路板 (直立式)
 - 闭口型(G)。
 - 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
 - 插针长度可选 : 1.5 毫米或 3.2 毫米
- 魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。
- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|-------|---------------------|----|
| SC-SMT | 1864060000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248429189300 个 | | | IEC: 320 V / 17.5 A | 卷 |
| 3.81/03/180G | | 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, | | | UL: 300 V / 10 A | 装 |
| 1.5SN BK RL | | 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | | | | |
| SC-SMT | 1863470000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4032248428564300 个 | | | IEC: 320 V / 17.5 A | 卷 |
| 3.81/03/180G | | 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, | | | UL: 300 V / 10 A | 装 |
| 3.2SN BK RL | | | | | | |

**OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列
BCZ 3.81/03/180F SN BK BX****配套的接插件 (受限插拔)**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm,
镀锡, 黑色, 卷装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 BCZ 3.81/03/180F SN BK BX

配套的接插件 (完全可插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

SC 3.81/180F



插座 SC 的插接方向垂直于印刷线路板 (立式)。可提供闭口型(G)和螺钉法兰型 (F)。

魏德米勒接插件，间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)，与标准接插件布局兼容，提供标记和编码空间。

- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SC 3.81/03/180F 3.2SN GN BX | 1793800000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 浅绿色, 盒装 | 4032248230921 | 50 个 | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SC 3.81/03/180F 3.2SN OR BX | 1943190000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4032248654406 | 50 个 | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SC 3.81/03/180F 3.2SN BK BX | 1793710000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248230839 | 50 个 | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

SC 3.81/90F



插座 SC 的插接方向平行于印刷线路板 (卧式)。可提供闭口型(G)和螺钉法兰型 (F)。

魏德米勒接插件，间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)，与标准接插件布局兼容，提供标记和编码空间，支持光导。

- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SC 3.81/03/90F 3.2SN OR BX | 1942460000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4032248655137 | 50 个 | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SC 3.81/03/90F 3.2SN BK BX | 1793340000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248378333 | 50 个 | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 BCZ 3.81/03/180F SN BK BX

配套的接插件 (完全可插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

| | | | | |
|----|----------------------------|--|---|----|
| SC | 1793430000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊 4032248228508 50 个 连接, 3.81 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 浅绿色, 盒装 | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
|----|----------------------------|--|---|----|

SC-SMT 3.81/180LF Box



耐高温插座(SC-SMT 180LF), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向垂直于印刷线路板 (直立式)
 - 带焊接法兰 (LF)。
 - 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
 - 插针长度可选 : 1.5 毫米或 3.2 毫米
- 魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。
- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------|----------------------------|---|------------|-------|---|----|
| SC-SMT | 1863250000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248428441 50 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| 3.81/03/180LF | | | | | | |
| 3.2SN BK BX | | | | | | |
| SC-SMT | 1864080000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248429288 50 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| 3.81/03/180LF | | | | | | |
| 1.5SN BK BX | | | | | | |

SC-SMT 3.81/90LF Box



耐高温插座(SC-SMT 90LF), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向平行于印刷线路板 (卧式)
 - 带焊接法兰 (LF)。
 - 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
 - 插针长度可选 : 1.5 毫米或 3.2 毫米
- 魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。
- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------|----------------------------|--|------------|-------|---|----|
| SC-SMT | 1863680000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248428861 50 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| 3.81/03/90LF | | | | | | |
| 3.2SN BK BX | | | | | | |
| SC-SMT | 1862580000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248427543 50 个 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, | | | IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| 3.81/03/90LF | | | | | | |
| 1.5SN BK BX | | | | | | |

编制日期 2014年5月22日 下午12时21分27秒

目录日期 10.03.2014 / 保留技术修改权利。

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 BCZ 3.81/03/180F SN BK BX

配套的接插件 (完全可插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm,
镀锡, 黑色, 盒装

SC-SMT 3.81/180LF Tape



耐高温插座(SC-SMT 180LF), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向垂直于印刷线路板 (直立式)
 - 带焊接法兰 (LF)。
 - 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
 - 插针长度可选 : 1.5 毫米或 3.2 毫米
- 魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。
- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------|----------------------------|--|------------|-------|---------------------|----|
| SC-SMT | 1863510000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248428694 300 个 | | | IEC: 320 V / 17.5 A | 卷 |
| 3.81/03/180LF | | 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, | | | UL: 300 V / 10 A | 装 |
| 3.2SN BK RL | | 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | | | | |
| SC-SMT | 1864230000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248429530 300 个 | | | IEC: 320 V / 17.5 A | 卷 |
| 3.81/03/180LF | | 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, | | | UL: 300 V / 10 A | 装 |
| 1.5SN BK RL | | 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | | | | |

SC-SMT 3.81/90LF Tape



耐高温插座(SC-SMT 90LF), 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)

- 插接方向平行于印刷线路板 (卧式)
 - 带焊接法兰 (LF)。
 - 纸箱包装 (Bx) 或防静电卷装 (卷带式包装, RL) 的规格
 - 插针长度可选 : 1.5 毫米或 3.2 毫米
- 魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 布局与标准接插件兼容, 提供标记和编码空间。
- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 14.9 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------|----------------------------|--|------------|-------|---------------------|----|
| SC-SMT | 1863970000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248429219 400 个 | | | IEC: 320 V / 17.5 A | 卷 |
| 3.81/03/90LF | | 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, | | | UL: 300 V / 10 A | 装 |
| 3.2SN BK RL | | 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | | | | |
| SC-SMT | 1862750000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 4032248427956 400 个 | | | IEC: 320 V / 17.5 A | 卷 |
| 3.81/03/90LF | | 回流焊, 3.81 mm, 回路数: 3, | | | UL: 300 V / 10 A | 装 |
| 1.5SN BK RL | | | | | | |

**OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列
BCZ 3.81/03/180F SN BK BX**

配套的接插件 (完全可插拔)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm,
镀锡, 黑色, 卷装

