




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Superseal 连接器接头：1.0 mm



连接器系统: 线到板, 线到设备

位数: 26

行数: 4

中心线（间距）: 3 mm [.118 in]

PCB 安装方向: 水平

[所有 Superseal 连接器接头：1.0 mm \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板, 线到设备
接头类型	全部带罩
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

节数	1
信号位置数量	26
位数	26
行数	4
PCB 安装方向	水平



电气特征		
额定电压（最大值）	250 VAC	
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 240 V	
工作电压	250 VAC	
主体特性		
主要产品颜色	黑色	
接触件特性		
端子大小	1mm	
接合插针直径	1 mm[.039 in]	
端子接触部电镀材料	金	
端子类型	插针	
端接特性		
PCB 端接方法	通孔 - 焊接	
机械附件		
安装孔	带有	
接合固定	带有	
面板安装特性	不带	
接合固定类型	锁定接口	
接合对准	带有	
PCB 安装对准	不带	
PCB 安装固定	不带	
壳体特性		
中心线（间距）	3 mm[.118 in]	
尺寸		
连接器长度	36.5 mm[1.437 in]	
连接器宽度	39.5 mm[1.555 in]	
PCB 的外形高度	27.9 mm[1.098 in]	
使用环境		
工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]	



工作温度范围-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
----	---

行业标准

保护等级	JIS D0203
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装类型	管
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月（235） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-SU763-CH8172
Superseal 连接器护套：1.0 mm

该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm



PCB 板端连接器及母端(30)



汽车端子(6)



汽车连接器护套(12)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号6473418-1
SUPER SEAL 26POS CAP ASSY V AU



TE 产品编号178764-1
040/070 HYBRID CAP ASSY 64P



TE 产品编号2-1419106-1
27E489=SOCKET,K10,8,QC.187,NYL



TE 产品编号1757836-1
AMPLIMITE,R/A RCPT ASY,109,ZN,1



TE 产品编号1757836-3
AMPLIMITE,R/A RCPT ASY,109,ZN,3



TE 产品编号1825264-1
MSS420004=4PDT SL SW AG



TE 产品编号5-147278-7
08 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL



TE 产品编号2311788-1
4POS,TAB2.8X0.8,HDR ASSY,90DEG,SLDR



TE 产品编号BAT-HLD-012-SMT
Battery Holder 1216 1225 SMT Bulk Pack



TE 产品编号4-2176414-0
7W STD M/OX 5% 820R



文档

产品图纸

SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU

英文版本

SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-6437287-8_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-6437287-8_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-6437287-8_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

Receptacle Contact, Super Seal Connector

日语

应用规格

日语

Super Seal Connector

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING CONNECTOR

英文版本

机构认证

UL 报告

9-6437287-8

PCB Mount Header, Horizontal, Wire-to-Device / Wire-to-Board, 26 Position, 3 mm [.118 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, SUPERSEAL 1.0mm



英文版本