


Adaptateur pour détecteurs capacitifs

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



Application

Tenue en pression	8 bar	0,8 MPa
-------------------	-------	---------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Données mécaniques

Poids	[g]	83,7
Dimensions	[mm]	G 1 1/2 / L = 60
Désignation du filetage		G 1 1/2
Matières		Adaptateur: POM
Raccordement capteurs		adaptateur autoserrant Ø 34 mm
Raccord process		taroudage G 1 1/2 filetage extérieur

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------