


VNB (Commande pneumatique), Vanne de process pour le contrôle du débit

VNB202A-F10A

Fiche technique

General series information

- Vanne process série VNB
- Modèle à commande pneumatique
- Taille de l'orifice : 7 mm à 50 mm
- Orifice : 1/8 à 2 Rc(PT)
- Matériau des joints : NBR, FKM, EPR


Spécifications standards

Code du pays	Japon, Asie, Australie
Taille	2 [ø15(ø11)]
Type de distributeur	2 [NO (Pression d'utilisation 1 MPa)]
Prétéfloné	A (Joint NBR)
Matériau du corps	Standard (Corps en bronze)
Option du pilote	Standard
Taraudage	F (G(PF))
Orifice	10A (3/8)
Fixation	Sans
Température maximum du fluide	60 ºC
Température du fluide min.	-5 ºC
Proof pressure	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 ºC
Température ambiante min.	-5 ºC
Plage de pression	Faible vide à 1 MPa
Pilotage externe pneumatique: Plage de pression	0.1 - 0.5 MPa
Pilotage externe pneumatique: Température	-5 ºC - 60 ºC
Poids	0.540 Kg

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Dimensions



Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Information supplémentaire

Catalogue	VN_FR.pdf
Déclaration de conformité	DoC_VNx_TFM0001-B.pdf newDoC_VN_TF1V174EN.pdf
Manuels d'installation	IM_VNB_TFM92EN-B.pdf IM_VNB_TF2Z301EN.pdf IM_VNB_TFM92FR-B.pdf
Operation manuals	OM_VNB_OMA0005EN-D.pdf

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr