

COFFRE ROULANT ROLL-4 TIROIRS-3 MODULES-ROUGE



Dimensions utiles du plateau	560 x 460 mm
Charge statique du plateau	800 kg
Nombre de tiroirs	4
Hauteur des tiroirs	3 tiroirs hauteur 60 mm 1 tiroir hauteur 130 mm
Nombre de modules maximum	12 (3 par tiroir)
Capacité des tiroirs	20/25 kg
Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.)	569 x 421 x 60 / 130 mm

DESCRIPTION

- **+ DE SURFACE DE TRAVAIL**
+ 25% de plateau
- **+ ROBUSTE :**
Plan de travail en polypropylène chargé en fibre de verre pour une plus grande résistance aux impacts
- **SÉCURISÉE :**
Bords sur-élevés pour éviter les chutes d'outils lors des déplacements
- **MOBILE :**
Roues de 125 mm diam : 2 fixes – 2 pivotantes dont l'une avec frein
Coffre livré avec les roues montées
Poignée escamotable en métal
- **PRATIQUE :**
Emplacement pour 3 tournevis sur le plateau – Support flacons inclus
- **MANIABLE :**
2 poignées intégrées avec revêtement bi-matière soft : une pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d'obstacles
- **+ D'ACCESSIBILITÉ :**
Serrure à l'avant pour atteindre facilement la clé + éviter les accrochages accidentels
- **TIROIRS :**
Façade de tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de sécurité. Pas de risque d'ouverture en cours de déplacement

ROLL.CR4M3APF

3 662 424 107 863