

Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur thermique NC 24V pour VP228E/VP229E

MP120NC-24T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SmartX Actuator
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Thermoélectrique
Série de produits d'actionneurs	MP120
Destination du produit	vannes de régulation indépendantes de la pression
Consommation moyenne au maintien en W	2 W
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Puissance consommée en W	2 W
Longueur de course	6,5 mm
Force N	120 N
Force lbf	27 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course dans le capuchon supérieur
Longueur de fil	1,5 m
Fils et connexions	Câble amovible
Matière	Polycarbonate: enveloppe

Environnement

Degré de protection IP	IP44
Température ambiante de fonctionnement	2...50 °C
Humidité relative	0...95 % HR, sans condensation
Température ambiante de stockage	-45...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,9 cm
Largeur de l'emballage 1	11,2 cm
Longueur de l'emballage 1	5,5 cm
Poids de l'emballage 1	160 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	21
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,689 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	25
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Teneur en métaux recyclés	0
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No