

产品参数表

规格



ARA 自动重合控制附件 (适用于 iC65及iID的3P/4P产品)

A9C70134

主要信息

range of product	Acti 9
产品类型	自动重合控制附件
产品短名	ARA iC60
信号触点构成	2 OF 无源干接点
信号电路电压	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

补充信息

控制类型	等待手动重合操作 自保持 230 V AC 50/60 Hz 远程控制最后一次重合 脉冲 230 V AC 50/60 Hz
输入电流	5 mA
脉冲宽度	>= 200 ms 控制回路
响应时间	< 500 ms
额定电源电压 [Us]	230V AC AC 50/60 Hz
功耗 W	2 W
额定绝缘电压[Ui]	400 V
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV
设定值	程序“1”: 最大尝试重合次数 : 1次 (短周期) <10 s 重合闸之前 /6 分钟 检查时间 程序“2”: 最大尝试重合次数 : 3次 (短周期) <10 s 重合闸之前 /2 分钟 检查时间 程序“2”: 最大尝试重合次数 : 3次 (短周期) <1 分钟 重合闸之前 /6 分钟 检查时间 程序“2”: 最大尝试重合次数 : 3次 (短周期) <3 分钟 重合闸之前 /6 分钟 检查时间 程序“3”: 最大尝试重合次数 : 5次 (长递增周期) <10 s 重合闸之前 /2 分钟 检查时间 程序“3”: 最大尝试重合次数 : 5次 (长递增周期) <1 分钟 重合闸之前 /6 分钟 检查时间 程序“3”: 最大尝试重合次数 : 5次 (长递增周期) <3 分钟 重合闸之前 /6 分钟 检查时间 程序“4”: 最大尝试重合次数 : 5次 (长固定周期) <10 s 重合闸之前 /2 分钟 检查时间 程序“4”: 最大尝试重合次数 : 5次 (长固定周期) <1 分钟 重合闸之前 /6 分钟 检查时间 程序“4”: 最大尝试重合次数 : 5次 (长固定周期) <3 分钟 重合闸之前 /8 分钟 检查时间 程序“4”: 最大尝试重合次数 : 5次 (长固定周期) <4 分钟 重合闸之前 /10 分钟 检查时间 程序“4”: 最大尝试重合次数 : 5次 (长固定周期) <5 分钟 重合闸之前 /12 分钟 检查时间
本地信号指示	闪烁 橙色 LED指示灯: 功能无效 闪烁 绿色 LED指示灯: 功能正常 闪烁 红色 LED指示灯: 重合进行中 固定 红色 LED指示灯: ARA自动重合未成功, 功能锁定(断路器或剩余电流动作开关脱扣)
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
与母线兼容性	不兼容
宽度 (9mm的倍数)	7
高度	93 mm

免责声明：本文档不作为验收标准，不适用于确定产品的适用性或可靠性。

宽度	63 mm
深度	75.5 mm
净重	470 g
颜色	白色
电气寿命	5000 次
挂锁装置	可挂锁
剥线长度	电源 (接口) : 10 mm for 下接线 connection 输入: 10 mm for 下接线 connection 输出: 8 mm for 上接线 connection
紧固扭矩	电源 (接口) : 1 N.m 输入: 1 N.m 输出: 0.7 N.m
适用范围	Acti 9 Acti9 iC60
适用范围	4P 与 iC60 兼容 3P 与 iC60 兼容

环境

IP 保护等级	IP20 conforming to IEC 60529
污染等级	3 符合 IEC 60947
过电压类别	II
抗湿热性	2
相对湿度	93 % 在...上 40 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...60 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	11 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	535 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7.93 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

✓ 无汞	
✓ Rohs 豁免信息	是
✓ 无卤素塑料部件产品	

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	产品使用寿命终期信息