




NKIA59/22-XL [🔗](#)

Roulement combiné à aiguilles et à billes

Information technique



dimensions principale & données de performance

d	22 mm	Alésage
D	39 mm	Diamètre extérieur
B	23 mm	Largeur
C _r	26.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	29.500 N	Charge stat. de base, radiale
C _a	5.300 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	8.600 N	charge stat. de base, axiale
C _{ur}	5.400 N	Charge limite radiale à la fatigue
C _{ur}	5.400 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{ua}	395 N	limite à la fatigue, axiale
n _G	16.100 1/min	vitesse limite
n _{gr}	12.000 1/min	Vitesse de base
≈m	110,6 g	Poids

Dimensions

F	28 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein



Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert



Faible encombrement