

SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M - 电源连接器



1419642
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419642>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电源连接器，3-位置，孔式 弯头 M12，编码: S，螺钉连接，螺圈材料: 锌铸，镀镍，电缆密封 Pg9，电缆外径 6 mm ... 8 mm，适用于最高16 A/630 V的交流电



优势

- 防护等级高，能在现场安全使用
- 螺钉连接：适用于多种不同导体的成熟连接技术
- 性能高：AC连接器，最大可适用于16 A和630 V AC
- 通过专门的S编码可避免安装错误

商业数据

订货号	1419642
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF2CAB
产品关键代码	AF2CAB
目录页面	页码279 (C-2-2019)
GTIN	4055626181806
单件重量（含包装）	27.3 g
单件重量（不含包装）	22.22 g
原产地	DE

SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M - 电源连接器



1419642
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419642>

技术数据

说明

概述	将电缆护套剥去21 mm，导线绝缘层剥去6 mm，对冷压头进行压接，随后将其截短至5 mm。带截短冷压头的导线长度：20 mm。将导线连接并使用0.2 Nm的安装螺钉固定。
组装说明	注意： 在导线布线时请遵守允许的弯曲半径，因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载，例如通过使用电缆扎带。

安装

组装说明	连接器的插针排可以向出线口旋转90°
------	--------------------

产品属性

产品类型	圆形连接器（电缆侧）
应用	电源
位数	3
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	S
电缆出口	弯头
Pg螺钉连接	Pg9

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

尺寸

尺寸图	
长度	35 mm
接合螺母扳手规格	16 mm

外部尺寸

外径	6 mm ... 8 mm
----	---------------

壳体

直径外壳	20 mm
------	-------

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	Viton

SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M - 电源连接器



1419642
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419642>

	NBR
夹具体材料	PA
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
螺钉连接材料	锌铸，镀镍

连接数据

导线连接

连接方式	螺钉连接
接线横截面	0.75 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
	0.75 mm² ... 2.5 mm² (刚性)
可连接导线横截面AWG	18 ... 16 (带冷压头)
单根电线的剥线长度	5 mm
紧固扭矩	0.4 Nm (M12 螺圈)
	0.8 Nm ... 1 Nm (压紧螺钉及插头外壳)
	0.4 Nm (插头尽可能旋入插头外壳)
	0.2 Nm (螺钉接线端子)

电气特性

额定过电压	6 kV
接触电阻	≤ 5 mΩ
绝缘电阻	> 10 GΩ
额定电压 U _N	630 V AC
额定电流 I _N	16 A (使用2.5 mm²绞线时)
	16 A (40 °C时)

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	> 100
---------	-------

连接器

连接1

插座设计	孔式
插座出线	弯头
插座螺纹类型	M12
编码	S

电缆/电线

单根导线的剥线长度	5 mm
-----------	------

环境和真实条件

环境条件

SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M - 电源连接器



1419642

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419642>

保护等级	IP67
环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C (针式/孔式)

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-111

SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M - 电源连接器


1419642

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419642>



图纸

尺寸图




M12 x 1 孔式，直头

SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M - 电源连接器

1419642

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419642>

示意图



M12孔式引脚分配，3位，S编码，孔式连接器侧视图

SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M - 电源连接器



1419642

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419642>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419642>

 cUL认证 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	16 A	- 14	-

 UL认证 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	16 A	- 14	-

SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M - 电源连接器



1419642

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419642>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	0afb630-aa45-4d92-975d-ae4d3a3a5c09