




Détecteur inductif tout inox

IFK3003BBPKG/AM/V4A/US-104



Caractéristiques du produit		
Technologie	PNP	
Fonction de sortie	normalement ouvert	
Portée [mm]	3	
Boîtier	boîtier fileté	
Dimensions [mm]	M12 x 1 / L = 60	
Application		
Caractéristique spécifique	contacts dorés; Boîtier entièrement métallique	
Application	Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants	
Tenue en pression	100 bar	10 MPa
Remarque sur la tenue en pression	face active	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC	
Consommation [mA]	< 20	
Classe de protection	III	
Protection inversion de polarité	oui	
Sorties		
Technologie	PNP	
Fonction de sortie	normalement ouvert	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100	
Fréquence de commutation DC [Hz]	100	
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
Zone de détection		
Portée [mm]	3	



Détecteur inductif tout inox

IFK3003BBPKG/AM/V4A/US-104

Portée de travail	[mm]	0...2,4
Exactitude / déviations		
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,6 / laiton: 0,7 / aluminium: 0,6 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	1...20
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67; IP 68; ("Coolant")
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011 émission	classe B
Tenue aux impacts		1 J
MTTF	[Années]	1104
Logiciel Embedded inclus		non
Homologation UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentation en tension	Limited Voltage/Current
	N° d'agrément UL	A012
	Numéro de fichier UL	E174191
Données mécaniques		
Poids	[g]	28,3
Boîtier		boîtier fileté
Type de montage		encastrable
Dimensions	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: inox (1.4404 / 316L); fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage	[Nm]	15
Boîtier entièrement métallique		oui
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	4 x 90° LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Détecteur inductif tout inox


IFK3003BBPKG/AM/V4A/US-104

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



Raccordement



1	L+	
3	L-	
4	OUT	DO (NO)

DO: sortie numérique; NO: normalement ouvert