


RNA69/32-ZW-XL [↗](#)

Roulement à rouleaux radiaux

Roulements à aig. RNA69..-ZW, série 69, à 2 rangées

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	Norme	
trou de lubrification	With	With
revêtement	Sans	
joint	Sans	
version spéciale	Sans	Sans
Nombre de rangées d'éléments roulants	ZW	Double-row design

dimensions principale & données de performance

F_w	40 mm	Diamètre sous rouleaux
D	52 mm	Diamètre extérieur
C_r	53.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	82.000 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	15.400 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	11.100 1/min	vitesse limite
$n_{G\text{ Grease}}$	6.700 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n_{gr}	6.500 1/min	Vitesse de base
m	165,55 g	Poids



Dimensions

$r_{\min}$	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
C	36 mm	Largeur, bague extérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

G40X52X5	Bague d'étanchéité
SD40X52X5	Bague d'étanchéité 2

Caractéristiques

	Effort radial
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert
	Faible encombrement