





Coudé - AS*2*1F AS2201F-02-08S

Fiche technique

General series information

- Orifice: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.




*Clapet antiretour, régulateur de débit
unidirectionnel, réglable*


Spécifications standards

Taille	22 (1/8, 1/4 Base - Coudé)
Méthode de contrôle	0 (Réglage à l'échappement)
Orifice et Taille du tube	02-08 (Orifice R1/4, Taille du tube Ø8)
Option	S (Prétéflonné)
Orifice calibré	Sans
Exécutions spéciales	Sans
Contre-écrou	Standard (hexagonal)
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Matériau de tube compatible	Nylon, polyamide souple, polyuréthane
Poids	0.034 Kg

Dimensions



Constructions



Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière	Note
①	Corps A	PBT	
②	Bouton de réglage	PBT ⁽¹⁾	
③	Corps B	Laiton ⁽²⁾	Nickelé
④	Vis	Laiton	Nickelé
⑤	Entretoise	Laiton	Nickelé
⑥	Siège	Laiton	Voir Note 3
⑦	Contre-écrou	Acier	Zingué chromé ⁽⁴⁾
⑧	Joint en U	HNBR	
⑨	Collerette	POM, acier inox	
⑩	Joint	NBR	
⑪	Joint torique	NBR	
⑫	Joint torique	NBR	
⑬	Joint torique	NBR	
⑭	Joint torique	NBR	

Note 1) AS12□1F-M3-02 et AS12□1F-M5-02 en laiton nickelé.

Note 2) AS12□1F-M3: acier inox

Note 3) AS22□1F, AS32□1F-02: nickelé

Note 4) Réglage à l'admission: zingué chromé noir

Information supplémentaire

Catalogue	AS_2-3_1F-A_FR.pdf
Operation manuals	OM_AS-F_OMG0107EN-A.pdf