



Brand of NTN corporation

Données techniques

EXFE207

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

EX207G2, FE207

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	36 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	12,5 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	53,3 mm
B - Largeur Bague Intérieure	37,6 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

B1 - Largeur total Bague Intérieure	51,1 mm
d - Diamètre arbre	35 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	51,1 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	21 mm
G - Graisseur	R1/8"
J - Distance entre trous de fixation	92 mm
L - Largeur / diamètre du logement	118 mm
N - Dimension trou de fixation	14 mm
S - Distance face / centre du palier	18,8 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	25700000 mN
C0 - Capacite de charge statique	15200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	1,7 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	11.5 N-m

