

产品参数表
产品特性

LC1D09N7C
TeSys Deca接触器,3极(3NO),AC-3/
AC-3e,≤440V,9A,415VAC,螺钉端子



主要信息

产品系列	TeSys Deca
产品系列	TeSys Deca
产品类型	接触器
产品短名	LC1D
接触器应用领域	应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于无感或微感负载、电阻炉
使用类别	AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e
极数	3P
额定工作电压 [Ue]	电源回路: ≤ 690 V AC 25...400 Hz 电源回路: ≤ 300 V DC
额定工作电流 [Ie]	25 A (当运行温度 ≤60 °C) 当运行电压≤≤≤ 440 V AC AC-1对于电源回路 9 A (当运行温度 ≤60 °C) 当运行电压≤≤≤ 440 V AC AC-3对于电源回路 9 A (当运行温度 ≤60 °C) 当运行电压≤≤≤ 440 V AC AC-3e对于电源回路
[Uc] control circuit voltage	415 V AC 50/60 Hz

补充信息

电动机功率 (kW)	5.5 kW 当运行电压≤500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 2.2 kW 当运行电压≤400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 2.2 kW 当运行电压≤220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW 当运行电压≤380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW 当运行电压≤415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW 当运行电压≤660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW 当运行电压≤500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 2.2 kW 当运行电压≤220/240 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW 当运行电压≤380/400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW 当运行电压≤415/440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 5.5 kW 当运行电压≤660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
电机功率	0.5 Hp 当运行电压≤115 V AC 50/60 Hz 对于1 相 电机 1 Hp 当运行电压≤230/240 V AC 50/60 Hz 对于1 相 电机 2 Hp 当运行电压≤200/208 V AC 50/60 Hz 对于3 相 电机 2 Hp 当运行电压≤230/240 V AC 50/60 Hz 对于3 相 电机 5 Hp 当运行电压≤460/480 V AC 50/60 Hz 对于3 相 电机 7.5 hp 当运行电压≤575/600 V AC 50/60 Hz 对于3 相 电机
型号	LC1D
回路触点类型	3 NO
约定发热电流 [Ith]	25 A (当运行温度 ≤60 °C) 对于电源回路 10 A (当运行温度 ≤60 °C) 对于信号回路
额定短时耐受电流 [Icw]	105 A 当运行温度≤40 °C 可持续10 s 对于电源回路 210 A 当运行温度≤40 °C 可持续1 s 对于电源回路 30 A 当运行温度≤40 °C 可持续10 分钟 对于电源回路 61 A 当运行温度≤40 °C 可持续1 分钟 对于电源回路 100 A 可持续1 s 对于信号回路 120 A 可持续500 ms 对于信号回路 140 A 可持续100 ms 对于信号回路
与继电器配合使用的熔丝	10 A gG, 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1 25 A gG 当运行电压≤≤≤ 690 V 配合 1 型, 对于电源回路 20 A gG 当运行电压≤≤≤ 690 V 配合 2 型, 对于电源回路
平均阻抗	2.5 mΩ - Ith 25 A 50 Hz 对于电源回路

额定绝缘电压 [U _i]	电源回路: 690 V 符合 IEC 60947-4-1 电源回路: 600 V CSA 认证 电源回路: 600 V UL 认证 信号回路: 690 V 符合 IEC 60947-1 信号回路: 600 V CSA 认证 信号回路: 600 V UL 认证
过电压类别	III
污染等级	3
额定冲击耐受电压 [U _{imp}]	6 kV 符合 IEC 60947
安全可靠等级	B10d = 1369863 次 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 次 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
机械寿命	15 Mcycles
电气寿命	0.6 Mcycles 25 A AC-1 U _e 条件下 ≤ 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3 U _e 条件下 ≤ 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3e U _e 条件下 ≤ 440 V 2 Mcycles 6.6 A AC-3e U _e 条件下 660/690 V
浪涌抑制模块	无内置浪涌抑制模块
控制电压限额	0.3...0.6 U _c (-40...60 °C 线圈释放 50/60 Hz 0.8...1.1 U _c (-40...60 °C 线圈吸合 50 Hz 0.85...1.1 U _c (-40...60 °C 线圈吸合 60 Hz
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
(~50Hz保持)功耗 (VA)	5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 6 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
热消散	1.5...2.5 W at 50/60 Hz
动作时间	12...22 ms 闭合 4...19 ms 分断
最大操作频率	3600 次/小时当60 °C
接线能力	电源回路: 螺钉连接
紧固扭矩	电源回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 电源回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 电源回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 pozidriv No 2 控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 pozidriv No 2
辅助触点类型	类型 机械连接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1 类型 与主触头状态成镜像 1 NC 符合 IEC 60947-4-1
每个接触器上可用的辅助触点	1 NO + 1 NC
信号回路频率	25...400 Hz
最小开关电流 [I _{min}]	5 mA 对于信号回路
最小开关电压	17 V 对于信号回路
绝缘电阻	> 10 MΩ 对于信号回路
不重迭时间	1.5 Ms 失电 NC及NO触点之间 1.5 ms 得电 NC及NO触点之间
安装方式	底板安装 导轨安装

环境

标准	IEC 60947-5-1 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-4-1
产品认证	CCC[RETURN]CE[RETURN]UKCA
IP 保护等级	IP2X 前面板 符合 IEC 60529
防护措施	TH 符合 IEC 60068-2-30
周围空气温度	-40...60 °C 运行 60...70 °C 有降容 -60...80 °C 存储
工作海拔	3000 m 无降容
阻燃	V1 符合 UL 94
高度	77 mm
宽度	45 mm

深度	86 mm
净重	0.32 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.0 cm
Package 1 Width	9.3 cm
Package 1 Length	5.2 cm
Package 1 Weight	334.42 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	40.0 cm
Package 2 Length	15.0 cm
Package 2 Weight	8.076 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	60.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	75.0 cm
Package 3 Weight	128.616 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



