

ケーブル - FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 250/S7 - 2296951

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



ハロゲンフリー丸ケーブルアセンブリセット、フロントコネクタSiemens SIMATIC® "TOP connect"シリーズ用、16ピンx 1および14ピンx 1ソケット、8チャンネルに接続、ケーブル長：2.5 m



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 733643
1個あたりの重量（梱包を含まない）	130.4 g
関税	85444290
生産国	ドイツ
注意	受注生産（返品不可）

技術データ

その他

定格電圧U _N	< 50 V AC
	60 V DC
各バスの最大定格電流	1 A (最大周囲温度50°C)
最大導体抵抗	0.16 Ω/m
ケーブルの長さ	2.5 m
単線、断面積	0.14 mm ²
使用ケーブル：ばら線数：	7
単線、材質	スズメッキ銅
耐電圧	500 V AC (50 Hz、1分)
外径	6.4 mm
ケーブル、プリアセンブリ	IDC、IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
シールド	なし
外部シース素材	ハロゲンフリー（タイプ2）
外部シース、色	RAL 7032グレー

環境条件

ケーブル - FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 250/S7 - 2296951

技術データ

環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
周囲温度 (保管時/運搬時)	-20 °C ... 70 °C
難燃性	IEC 60332-3
	DIN VDE 0482 Part 266-2

プラグインコネクタ、モジュール側

接続方法	IDC/FLKソケットコネクタ (2.54 mm)
接続数	1
極数	14
接続電線断面積AWG	26

プラグインコネクタ、コントローラ側

接続方法	IDC/FLKソケットコネクタ (2.54 mm)
接続数	1
極数	16
接続電線断面積AWG	26

サポートするコントローラ

コントローラ	SIEMENS TOP connect
--------	---------------------

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27249205

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

ケーブル - FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 250/S7 - 2296951

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

提出した認証

認証の詳細


EAC

図面

接続図

14 極 ソケットストリップ PIN	16 極 ソケットストリップ PIN	芯線色
1	16	黒色
2	14	茶
3	12	赤
4	10	オレンジ
5	8	黄
6	6	緑
7	4	青
8	2	紫
9	9	グレー
10	1	白
11	11	白 - 黒
12	3	白 - 茶
13	13	白 - 赤
14	5	白-オレンジ
	7	-
	15	-

回路図




Siemens S7フロントコネクタモジュール6ES7 921-3...のピン配列

ピンアサインとカラーコーディング

ケーブル - FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 250/S7 - 2296951

回路図



デジタルSiemens S7前面プラグインモジュール6ES7 921-5AB20-0AA0または6ES7 921-5AH20-0AA0のピンアサイン