



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Module d'E/S additionnel
Application spécifique du produit	HVAC et solution de pompage
Nombre d'entrées/sorties	14
Nombre d'entrée logique	4
Nombre de sortie logique	1 pour sorties relais SPDT avec commun indépendant 3 pour sorties relais SPST avec commun identique
Courant de sortie logique	3 A pour relais
Nombre d'entrées analogiques	4 configurable par pair
Nombre de sorties analogiques	2 tension, plage: 0...10 V

Complémentaires

Nombre de ports	1 port CAN - bornier à vis
Nombre d'entrées/sorties	2 sortie analogique(s) 4 sortie logique(s) 4 entrée analogique(s) 4 entrée logique(s)
Entrée logique	PNP ou NPN (positive/négative)
Tension d'entrée logique	24 V CA/CC
Courant d'entrée logique	2,5 mA
Impédance d'entrée	20 kOhm
Type d'entrée analogique	Tension 0...5 V (ratiométrique) Courant 4...20 mA Tension 0...10 V NTC sonde de température - 50...110 °C - résolution: 0,1 °C NTC sonde de température - 40...137 °C - résolution: 0,1 °C (étendu) PTC sonde de température - 50...150 °C - résolution: 0,1 °C
Alimentation électrique du capteur	12 V CC à 85 mA
[Us] tension d'alimentation	24 V

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606480752704
Rentabilité	Oui
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,100 Cm
Longueur de l'emballage 1	19,000 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	209,000 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	1,640 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	0
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Empreinte carbone du cycle de vie total	260 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	10.41812723959728
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.1115051918043258
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.004696289541949586
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	248.69519856683178
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B5]	249 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Oui
Empreinte carbone de la fin de vie	0.5216254315182522
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.5 kg CO2 eq.
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	260
Emballage avec carton recyclé	Oui
Numéro SCIP	Bde379f2-8206-46ee-ae0c-0dd861febcb84
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 
Mise à jour	Oui
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : Commercialisé