

SF-08KP020 - 压接插针

1621575

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1621575>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



压接插针，针式插头，车削，触点直径: 0.8 mm，压接范围: 0.34 mm² ... 0.5 mm²，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1244459

优势

- 压接连接：防振和耐高温组装
- 抗拉扯
- 接触电阻低
- 轻松监控生产

商业数据

订货号	1621575
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	ABREAC
产品关键代码	ABREAC
目录页面	页码121 (C-2-2019)
GTIN	4046356937269
单件重量 (含包装)	0.16 g
单件重量 (不含包装)	0.137 g
原产地	DE

SF-08KP020 - 压接插针

1621575

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1621575>



技术数据

产品属性

产品类型	压接插针
触点类型	车削

连接数据

连接方式	压接
触点类型	针式插头
导线横截面	0.34 mm ² ... 0.5 mm ²

材料规格

触点表面	镀镍 (Ni), 带有金覆层 (Au)
接触件材料	CuZn

尺寸

机械特性	
接点直径	0.8 mm

机械特性

机械参数	
插/拔周期	100

SF-08KP020 - 压接插针

1621575

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1621575>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0

27440204

ETIM

ETIM 9.0

EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121500

SF-08KP020 - 压接插针

1621575

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1621575>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	5a7b75ca-28c0-4f13-a0c3-719c34157b86

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn