

SIPLUS S7-400 MC RAM 4 MB 基于 6ES7952-1AM00-0AA0 带防腐涂层, -25 - +70°C, RAM 存储卡 用于 S7-400, 长结构型式, 4 MB



一般信息	
产品类型标志	存储卡
基于	6ES7952-1AM00-0AA0
存储器	
存储器类型	RAM
存储器大小	4 Mbyte
环境要求	
运行中的环境温度	
• 最小值	-25 °C; = Tmin
• 最大值	70 °C; = Tmax
参考海平面的运行高度	
• 最大海拔安装高度	5 000 m
• 环境温度-气压-安装高度	1140 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) 时的 Tmin ... Tmax // Tmin ... 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) 时的 (Tmax - 10 K) // Tmin ... 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m) 时的 (Tmax - 20 K)
相对空气湿度	
• 带凝露, 已通过 IEC 60068-2-38 检验, 最大值	100 %; RH, 包括凝露 / 冻结 (在凝露状态下不得调试)
坚实性	
用于地点位置固定的工业设备	
— 对生物活性物质具有耐受性, 符合 EN 60721-3-3	是; 3B2 级霉菌孢子、真菌孢子、蘑菇孢子 (不包括动物群体), 3B3 级设备可订购
— 对化学活性物质具有耐受性, 符合 EN 60721-3-3	是; 3C4 级 (RH < 75 %), 包括符合 EN 60068-2-52 的盐雾 (清晰度 3); *
— 对机械活性物质具有耐受性, 符合 EN 60721-3-3	是; 3S4 级, 包括沙子、粉尘; *
用于船上 / 海上	
— 对生物活性物质具有耐受性, 符合 EN 60721-3-6	是; 6B2 级霉菌孢子、真菌孢子、蘑菇孢子 (不包括动物群体), 6B3 级设备可订购
— 对化学活性物质具有耐受性, 符合 EN 60721-3-6	是; 6C3 级 (RH < 75 %), 包括符合 EN 60068-2-52 的盐雾 (清晰度 3); *
— 对机械活性物质具有耐受性, 符合 EN 60721-3-6	是; 6S3 级, 包括沙子、粉尘; *
可应用于工业过程技术	
— 对化学活性物质具有耐受性, 符合 EN 60654-4	是; 3 级 (三氯乙烯除外)
— 环境条件适用于过程系统、测量系统和控制系统, 符合 ANSI/ISA-71.04	是; A/B 组 GX 级 (三氯乙烯除外; 有害气体浓度允许达到 EN 60721-3-3 标准规定的 3C4 级的极限值); LC3 级 (盐雾) 和 LB3 级 (油)
备注	
— 有关环境条件分类的说明, 符合 EN 60721、EN 60654-4 和 ANSI/ISA-71.04	* 运行时, 随附的插头盖板必须保留在未占用的接口上!
保形涂料	

● 对装配好的电路板涂层，根据 EN 61086 ● 抗污染的保护，根据 EN 60664-3 ● 军用测试，根据 MIL-I-46058C，修订版 7 ● 印刷电路板组件用电气绝缘化合物的合格性和性能，根据 IPC-CC-830A		是; 等级 2 可实现高可靠性
		是; 保护类型 1
		是; 使用期间涂层可能褪色
		是; 保形涂料，A 类
附件		
属于产品		S7-400
重量		
重量，约		55 g
上一次修改：		2024/5/29 