

## T8 Luxline® Plus Special Length

F30W/T8/830

0001079

### Caractéristiques de la gamme



### APERÇU DU PRODUIT

Couleur de lumière	830 Warm White
Technologie	Fluorescent
Numéro de commande	0001079
Classe d'énergie	A
Forme de la lampe	Linear
Finition de la lampe	Coated
À variateur	Yes
Embout/Culot	G13
Type	T8 Luxline Plus Special Length
Code EAN	5410288010793
IRC (Ra)	85
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	2400
Efficacy (Rated) 100h (lm/W)	80
Watts (nominal) (W)	30
Tension (V)	96

# T8 Luxline® Plus Special Length

F30W/T8/830

0001079

## TABLE DE DONNÉES

### Données générales

Numéro de commande	0001079
Technologie	Fluorescent
Classe d'énergie	A
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	20000
Forme de la lampe	Linear
Finition de la lampe	Coated
À variateur	Yes
Embout/Culot	G13
Type	T8 Luxline Plus Special Length
Code EAN	5410288010793
Numéro virtuel SE	8356592
Numéro virtuel FI	4942229
Nom du produit	F30W/T8/830
Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.8
Appareillage requis	Yes
Indice du dispositif	Open
Référence IEC	IEC 60081
Référence IEC 2	IEC 61195
Référence IEC 3	
Destination prévue	General lighting
Lampe à objectif spécial	No
Transformateur requis	No
Quantité par emballage	25
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.8
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.5

# T8 Luxline® Plus Special Length

F30W/T8/830

0001079

## Données optiques

Couleur de lumière	830 Warm White
IRC (Ra)	85
Température de couleur (K)	3000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	2400
Flux lumineux nominal à 35 °C (lm)	
Flux lumineux (nominal) (lm)	2400
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C)	25
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.9
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.89
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.87

## Données électriques

kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	36
Efficacité nominale de la lampe (lm/W) 100H 50Hz Optimum	80
Efficacy (Rated) 100h (lm/W)	80
Watts (nominal) (W)	30
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	24
Watts (nominal) (W)	24
Tension (V)	96
Tension d'allumage (V)	0
Actuel (A)	0.365

# T8 Luxline® Plus Special Length

*F30W/T8/830*

**0001079**

## Données physiques


<b>Poids (kg)</b>	0.12
<b>Longueur de culot à culot (mm) - A</b>	894.4
<b>Longueur de culot à broche Min-Max - B</b>	899.3-901.7
<b>Max overall length (mm) - C</b>	908.8
<b>Diamètre de lampe (mm) - D</b>	26
<b>Diamètre (mm)</b>	26
<b>Description de l'emballage</b>	Box/Sleeve
<b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	90.90 x 2.90 x 2.80
<b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>	93.50 x 15.50 x 15.00

# T8 Luxline® Plus Special Length


F30W/T8/830

0001079

## PHOTOMÉTRIE



## SCHÉMAS TECHNIQUES



## CLASSE ÉNERGÉTIQUE

## T8 Luxline® Plus Special Length

F30W/T8/830

0001079

