

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony FP6 - Moniteur Ecran plat, 12pW WXGA, Dalle capacitive, DVI, 24VDC

HMIFP6600WCD

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony FP6
Type de produit ou équipement	Écran tactile

Complémentaires

Taille de l'affichage	12,1 pouces
Rapport géométrique	16:9
Résolution de l'afficheur	1280 x 800 pixels WXGA
Couleur d'affichage	16 millions de couleurs
Résolution en pixel	1280 x 800
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures at 25 °C
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Type de connexion intégrée	port vidéo DVI-D USB type B USB 2.0
Courant à l'appel	30 A
Puissance consommée en W	15,9 W
Type de refroidissement	Naturel
Montage de l'appareil	Montage sur panneau Montage direct VESA
Type d'afficheur	DEL
Ecran tactile	Technologie capacitive projetée (PCT) multipoint
Dimensions de la découpe	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Largeur	308,5 mm
Profondeur	67,5 mm
Hauteur	230,5 mm
Poids Net	3,9 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66f IP67f Type 1 Type 4X Type 12 Type 13
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...55 °C
Degré de pollution	2

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue aux vibrations	1 gn (f = 5...9 Hz) - amplitude unique - se conformer à CEI 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - amplitude fixe - se conformer à CEI 61131-2 1 gn - directions X, Y, Z pour 10 cycles (approx. 100 min) - se conformer à CEI 61131-2
Normes	CE FCC Part 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Certifications du produit	RCM KC UKCA DNV (sauf écran large de 22 pouces) ATEX zone 2 Poussière ATEX Zone 22 CULus Class 1 Division 2 IECEX zone 2 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis) IECEX zone 22 (modèle CC, capot USB avant doit être verrouillé avec une vis)
Température ambiante pour le stockage	-20...60 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s² se conformer à CEI 61131-2 147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux transitoires électriques rapides 6 kV décharge par contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides 8 kV décharge dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides/en salves 2 kV ports de puissance se conformer à CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides/en salves 1 kV ports de signalisation se conformer à CEI 61000-4-4

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15 cm
Largeur de l'emballage 1	55 cm
Longueur de l'emballage 1	82 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,09 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	937
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Sans gaz fluoré	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Product contains halogen above thresholds
sans PVC	Non
Sans silicone	Non

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative





