



Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays
Nom de série	RXM séries
Type de produit ou équipement	Relais enfichable
Type de relais	Relais miniature
Type et composition des contacts	2 "O/F"
[Uc] tension circuit de commande	24 V CC
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	5 A à -40...55 °C

Complémentaires

Etat LED	Sans
Type de commande	Sans bouton de test verrouillable
[Ie] courant assigné d'emploi	2,5 A à 28 V (CC) NF se conformer à CEI 2,5 A à 250 V (CA) NF se conformer à CEI 5 A à 28 V (CC) NO se conformer à CEI 5 A à 250 V (CA) NO se conformer à CEI 5 A à 24 V (CC) NO se conformer à CEI 5 A à 220 V (CA) NO se conformer à CEI 5 A à 28 V (CC) se conformer à UL 5 A à 250 V (CA) se conformer à UL
Capacité de commutation minimum	25 mW sous réserve de la fréquence de commut, l'enviro. ou niveau de fiabilité etc
Limites de la tension assignée d'emploi	19.2...26.4 V CC
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à CEI
Tension de coupure max	250 V CA 28 V CC
Seuil de tension de retombée	$\geq 0,1 U_c$ CC
Courant de charge	5 A à 250 V CA 5 A à 28 V CC
Pouvoir de commutation max	1250 VA CA 140 W CC
Courant commuté minimum	5 MA sous réserve de la fréquence de commut, l'enviro. ou niveau de fiabilité etc
Tension de commutation minimale	5 V sous réserve de la fréquence de commut, l'enviro. ou niveau de fiabilité etc
Résistance moyenne	640 Ohm à 23 °C +/- 10 %
Consommation moyenne de la bobine	0,9 W, CC
Durée de vie mécanique	20000000 Cycle

Durée de vie électrique	200000 Cycle résistive charge 23 °C 100000 Cycle résistive charge à 55 °C
Données de fiabilité de sécurité	B10d = 100000
Taux de fonctionnement	<= 1200 cycles/heure sous-charge <= 18000 cycles/heure sans charge
Coefficient d'utilisation	20 %
Tenue diélectrique	2000 V CA entre bobine et contact avec isolement de base 2000 V CA entre pôles avec isolement de base 1000 V CA entre contacts avec microcoupure
Catégorie de protection	RT I
Degré de pollution	3
Position de fonctionnement	Toutes positions
Niveaux de test	Niveau A groupe de montage
Vente par quantité indivisible	10
Matière des contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)
Forme des broches	Plat (type faston)
Poids du produit	0,032 Kg

Environnement

Normes	CE CEI 61810-1 (iss. 2) UL 508
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...85 °C
Tenue aux vibrations	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...50 Hz)fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-6 6 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...50 Hz)en non fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour en non fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-27 10 gn pour en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-27

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1CP4B22153
Programme promotionnel	CP4B
GTIN	3389119215152
Rentabilité	Oui
Pays d'origine	CN

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,1 Cm
Largeur de l'emballage 1	2,1 Cm
Longueur de l'emballage 1	2,8 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	37,0 G
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	4,1 Cm
Largeur de l'emballage 2	2,1 Cm
Longueur de l'emballage 2	2,8 Cm
Poids de l'emballage 2	390,0 G
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	15,0 Cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 Cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 Cm
Poids de l'emballage 3	10,445 Kg

Durabilité de l'offre

Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Nickel compounds, which is known to cause cancer.
Empreinte carbone du cycle de vie total	13 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	0.3034965146
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.0047737738
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.0002454547
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	12.5043402857
Sans SVHC REACH	Oui
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B5]	6.3 kg CO2 eq.
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Oui
Empreinte carbone de la fin de vie	0.0053022362
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	13
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil 🔗
Directive UE RoHS	Conforme 🔗
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé**