



Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Mechanismus
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Anzahl der Wippen	1
Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)
Verpackungstyp	Flowpack

Zusatzmerkmale

Bemessungsstrom	16 AX
[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Lebensdauer	20000 Zyklen, cos phi = 0,6
Isolierwiderstand	> 5 MOhm bei 500 V
Durchschlagfestigkeit	2000 V
Mindestlastaufnahmevermögen	200 Operationen 1,25In und 1,1Un, cos phi = 0,3
Öffnungsabstand	> 3 mm
Stellglied	Wippe
Anzahl der Module	1 Modul
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Kabel-Querschnitt	0...4 Mm² fest Kabel 0...4 mm² flexibel Kabel
Material	CuZn15: fixed terminals CuZn5 Ag: mobile contact Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: mechanism rocker PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
Beschriftung	Ohne Beschriftung
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Befestigungsmodus	Einschnappen
Breite	22,5 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	34,25 mm
Einbautiefe	21,15 mm
Produktgewicht	0,0179 kg
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Normen	EN 60669-1 LV Direktive EMV Direktive

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Schutzart (IP)	IP4X
Schutzart (IK)	IK04
Umgebungseigenschaften	Öl UV-beständig Aceton Flüssigseife Fensterreinigungsflüssigkeit Benzin Alkohol Bleichen

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Cradle to Cradle	 Bronze
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.