CSB P M 165x5/8x1.6x48

LAME PER SEGHE CIRCOLARI METALLO

- Geometria dei denti per un’ottima performance.
- Denti composti da Cermet (ceramica e metallo) per una maggiore durata della lama.
- Corpo lama con specifica tensione per consentire tagli più precisi.
- Configurazione denti per una migliore asportazione dei detriti.
- Geometria degli intagli per una riduzione delle vibrazioni.
- Taglio pulito, grazie alla particolare geometria dei denti.
- Taglio freddo, grazie alla composizione dei denti in Cermet.
- Taglio veloce, grazie al tipo di passo dei denti.
- Minor costo rispetto all’utilizzo dei dischi abrasivi.
- Minor rumore rispetto a una lama convenzionale.
- Minori vibrazioni grazie alla geometria dell’anima.
- Sicurezza totale, nessuna scintilla, taglio freddo.





Acciaio tenero	✓
Alesaggio (mm)	15.87
Alluminio	✗
Angolo di ferro	✓
Article Number	48404220
Canalina acciaio	✓
Condotto in acciaio	✓
Diametro foro (inch)	⅝″
Diametro lama (mm)	165
Fogli d'acciaio fino a 2,5 mm	✓
Fogli in acciaio Inox	✗
Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	1.6