



Protection en manutention

ULTRANE 544



ISO 13997
4.0 N (408 g)

CATÉGORIE 2



CQ 979/2
IFTH

Dexterité EN ISO
21420: 5/5

Protection des dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD)

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection des appareils électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD)

- Produit spécifiquement développé pour dissiper les charges électrostatiques, pour protéger les dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD) conformément à l'EN16350 (Standard gant ATEX)



Confort

- Confort & respirabilité: effet seconde peau, gant très fin pour encore plus de souplesse et de flexibilité



Protection de la peau

- Sans substances nocives : OEKO-TEX® STANDARD 100, sans DMF
- Homologué dermatologiquement



Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture
- Pas de risque d'endommager les pièces manipulées



Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C

INDUSTRIES

- Electroménager
- Transports
- Industrie automobile
- Métallurgie
- Electronique

APPLICATIONS

- Manipulation de cartes et composants électroniques
- Assemblage de pièces
- Travaux de précision
- Contrôle qualité
- Montage de précision
- Montage de composants électroniques (afficheurs, LED, ...)



Protection en manutention

ULTRANE 544

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
4 1 2 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN 16350	PROTECTION CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support textile sans couture avec fibre conductrice
Jauge	15
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Mousse de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Gris
Longueur (cm)	22-27
Tailles	6 7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	<1E+05 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	5.5E+3 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 96 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/11/10/2828
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE