


TASE60-XL-N


Palier à semelle

Paliers à semelle TASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Material	GG	Cast iron

dimensions principale & données de performance

d	60 mm	Alésage
L	240 mm	Longueur totale
H_2	140 mm	Hauteur
≈m	4,75 kg	Poids

Cotes de montage

J	190 mm	Distance trous de fixation
N	18 mm	Largeur (rainure)
N_1	28 mm	Longueur (rainure)

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

H	69,9 mm	Distance axe arbre
A	60 mm	Largeur (base)
A_1	42 mm	Largeur (tête)
H_1	25 mm	Hauteur (base)
B_1	77,9 mm	Largeur totale du collier de blocage
S_1	46,9 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication

information additionnelle

	ASE12	Corps de palier
	GE60-XL-KTT-B	Désignation roulement
	KASK12	Couvercle de protection

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact