


LR5205-2HRS-TVH-XL

Galet de roulement

Yoke type track rollers LR52..-2HRS-TVH-XL, double row self-retaining angular contact ball bearings with particularly thick-walled outer ring, ball and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the balls, lubrication hole in inner ring on request, lip seal on both sides with optimised geometry, low friction, cage made from glass fibre reinforced polyamide, X-life design

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	2HRS	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	R500	Diamètre extérieur sphérique (Standard)
dispositif de lubrification	Without	Without
Cage	TVH	Cage polyamide renforcée fibre de verre

dimensions principale & données de performance

D	62 mm	Diamètre extérieur
d	25 mm	Alésage
C	20,6 mm	Hauteur
$C_{r\,w}$	19.700 N	Charge dyn. de base, radiale
$C_{0r\,w}$	15.800 N	Charge stat. de base, radiale
$C_{ur\,w}$	810 N	Limite à la fatigue, radiale
$n_{D\,G}$	4.500 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
$F_{r\,per}$	15.800 N	Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure
≈m	0,314 kg	Poids

Dimensions

d_2	34,2 mm	Diamètre rondèle de butée
r_{min}	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
R	500 mm	Rayon bague extérieure profile externe

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à vie, sans entretien


Lubrification à la graisse


Etanche des 2 côtés

La fiche technique ne contient qu’une vue d’ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d’informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact