

► **Handgelenkband**

►► **Wrist band**


►►► **Bracelet**

►►►► **Polsino**

►►►►► **Banda para la muñeca**



MA02\_010



MA02\_011

**LE 1**  
**3 842 516 908**



MA02\_012

**LE 10**  
**3 842 516 930**




► Leitfähige Einlegematte zum Schutz von ESDS\*  $R_A = 1 \cdot 10^6 - 9 \cdot 10^7 \Omega$  nach DIN EN 100 015. Geeignet für Regalböden (A) und Materialebene (B) (siehe Skizze). Format: 1220 x 855 mm

►► Conductive mat insert to protect ESDS\*  $R_A = 1 \cdot 10^6 - 9 \cdot 10^7 \Omega$  according to DIN EN 100 015. Suitable for shelves (A) and material levels (B) (see sketch). Format: 1220 x 855 mm

►►► Tapis conducteur inséré pour protéger des ESDS\*  $R_A = 1 \cdot 10^6 - 9 \cdot 10^7 \Omega$  conformément à la norme DIN EN 100 015. Pour la tablette réglable (A) et le niveau matière (B) (voir schéma). Format: 1220 x 855 mm

►►►► Tappetino conduttivo per proteggere da ESDS\*  $R_A = 1 \cdot 10^6 - 9 \cdot 10^7 \Omega$  secondo la DIN EN 100 015. Adatto ai ripiani degli scaffali (A) e ai piani per il flusso di materiale (B) (vedi schizzo). Formato: 1220 x 855 mm

►►►►► Alfombrilla conductora para proteger componentes ESDS\* con  $R_A = 1 \cdot 10^6 - 9 \cdot 10^7 \Omega$  según DIN EN 100 015. Apta para la bandeja (A) y el nivel de materiales (B) (ver esquema). Formato: 1220 x 855 mm



**LE 1**  
**3 842 522 012**

\* ESDS: Electro Static Discharge Sensitive Device

$R_A$ : Ableitwiderstand  
 $R_A$ : Discharge resistance  
 $R_A$ : Résistance de dérivation  
 $R_A$ : Resistenza di dispersione  
 $R_A$ : Resistencia de descarga

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11