

Données techniques


2305S

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	25 mm
D - Diamètre Extérieur	62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	24 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,332 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	24900000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	6600000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	290000 mN
e - Coefficient	0.47
Y0 - Coefficient charge statique axiale	1.4
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	1.4
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	2.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	72000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	57000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	31,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	55,5 mm



DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1 mm
---	------

