


插头

SEA-3GS-M8-S

产品代号: 192009

FESTO

用于阀岛.



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
安装类型	带螺纹轴套
装配位置	任意
产品重量	11 g
电连接	M8x1 3针 直列式插头 / 螺丝端子
工作电压范围 DC	<= 60 V
工作电压范围 AC	<= 60 V
40°C时的可接受电流负载	3 A
电涌强度	1.5 kV
电缆螺纹连接	Pg7
许用的电缆直径	2.5 ... 5 mm
端子截面	0.14 ... 0.5 mm ²
防护等级	IP65
环境温度	-40 ... 85 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色
材料信息, 联合螺母	黄铜 镀铬 镀镍
材料信息, 电气触片	黄铜 镀金