

Hoja de características del producto

Características

LC1F1154

TeSys F - Contactor - 4P(4 NA) AC-1 - ≤ 440 V
200 A - sin bobina



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys F
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre corto del dispositivo	LC1F
Aplicación del contactor	Carga resistiva
Categoría de empleo	AC-1
Número de polos	4P
Composición de los polos de contacto	4 NA
[Ue] Tensión nominal de empleo	≤ 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] Corriente nominal de empleo	200 A (≤ 40 °C) at ≤ 440 V AC-1

Complementario

[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
Categoría de sobretensión	III
[Ith] Corriente térmica convencional	200 A en ≤ 40 °C
Irms poder de conexión nominal	1150 A de acuerdo con IEC 60947-4-1
Poder de corte asignado	920 A acorde a IEC 60947-4-1
[Icw] Corriente temporal admisible	1100 A ≤ 40 °C 10 s 640 A ≤ 40 °C 30 s 520 A ≤ 40 °C 1 min 400 A ≤ 40 °C 3 min 320 A ≤ 40 °C 10 min
Fusible asociado	200 A gG en ≤ 440 V
Impedancia media	0.37 mOhm en 50 Hz - Ith 200 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1000 V acorde a IEC 60947-4-1 1500 V acorde a VDE 0110 gr C
Potencia disipada por polo	15 W AC-1
Soporte de montaje	Placa
Normas	EN 60947-1

EN 60947-4-1
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1

Certificaciones de producto	ABS BV CSA DNV LROS (Lloyds Register of Shipping) RINA RMROS UL CB
Conexiones - terminales	Circuito de alimentación (pedido por separado) conector 1 cable(s) 95 mm ² Circuito de alimentación (pedido por separado) terminales cerrados 1 cable(s) 95 mm ² Circuito de alimentación (pedido por separado) conexión atornillada Circuito de alimentación (pedido por separado) Barra 2 x (20 x 3 mm)
Par de apriete	Circuito de alimentación (pedido por separado) 10 N.m

Entorno

Grado de protección IP	410 frontal con cubiertas (f= acorde a IEC 60529 410 frontal con cubiertas (f= acorde a VDE 0106
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin reducción de la potencia nominal
Resistencia mecánica	Vibrations resistance contactor open 2 Gn, 5...300 Hz Vibrations resistance contactor closed 6 Gn, 5...300 Hz Shocks resistance contactor open 9 Gn for 11 ms Shocks resistance contactor closed 15 Gn for 11 ms
Altura	162 mm
Anchura	200.5 mm
Profundidad	171 mm
Peso del producto	3.83 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0852 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE Manual de gestión residuos

Información Logística

País de Origen	República Checa
----------------	-----------------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------