



BFF840



### Bloc différentiel double sortie 4P 40A 300mA type F

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
Courant différentiel assigné	300 mA

##### Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

##### Sécurité

Type de protection différentielle	F
-----------------------------------	---

##### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	5,25 W
-----------------------------------	--------

##### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	1 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	6 000

##### Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

##### Connectivité

Alignment des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
--	-----------------

##### Dimensions

Hauteur	102 mm
Largeur	52,50 mm
Profondeur	70 mm