



Presentazione

Gamma prodotto	Mureva Styl
Gamma	Mureva Styl
Tipo prodotto	Interruttore
Numero di interruttori	1
Funzione interruttore	1 polo 2 vie
Colore	Grigio (RAL 7016)

Caratteristiche tecniche

Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Montaggio dispositivo	Parete Incasso
Attuatore	Bascula
Tipo di carico	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA
Segnalazione locale	LED (blu)
Assorbimento di corrente	0,15 mA a 250 V
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) Ottone SEBS
Corrente nominale	10 AX
Lunghezza di spelatura fili	13 mm
Capacità di connessione a serraggio	1,5...2,5 mm ² per rigido cavi 1,5...2,5 mm ² per A trefolo cavi 1,5...2,5 mm ² per flessibile cavi
Tipologia fissaggio	Con viti
Grado di protezione ip	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Larghezza	71 mm
Altezza	71 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Profondità	40 mm

Ambiente

Marchi qualità	AENOR "EAC" CE NF
Ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Norme di riferimento	EN 60669-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio