



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produktname	Acti9 Isobar P B
Produkt- oder Komponententyp	Verteilerschrank
Geräteanwendung	Verteilung
Gehäusetyp	Standard
Geliefertes Zubehör	Earth stud Gehäuse Tür Vordere Abdeckung Pan assembly Neutralleiterklemme Erdungsklemmleiste Abdeckplatte Abnehmbare Kabeldurchführungsplatten
Farbe	Crème (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
Beschreibung der Pole	3P + N
Nennbetriebsstrom Ie	250 A bei 400/415 V AC 250 A bei 230/240 V AC
Ausschaltvermögen	25 KA
Überspannungskategorie	IV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 KV
Einspeisegerät	Switch disconnecter - 3P + N Switch disconnecter - 4P MCCB - 4P Terminal block - 4P Contactor - 4P RCCB - 4P
Schutzgerätetyp	Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB) 63 A Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS) 45 A 100 mA Residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO PoN) 45 A 100 mA Arc fault detection device(AFDD) 32 A
Anzahl Wege	14-polig (3P) Abgang 6-polig Abgang AFDD
Gehäusematerial	Stahl
Oberflächenbehandlung	Epoxy

Oberflächenbeschaffenheit	Pulverbeschichtung
Höhe	862 Mm
Breite	470 Mm
Tiefe	140 Mm
Produktgewicht	18,2 Kg

Montage

Normen	BS EN 61439-3
Schutzart (IP)	IP2x without cover intern entspricht BS EN 60529 IP3x mit Abdeckung extern entspricht BS EN 60529
Schutzart (IK)	IK05
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,000 Cm
VPE 1 Breite	49,000 Cm
VPE 1 Länge	86,000 Cm
VPE 1 Gewicht	18,778 Kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	105,000 Cm
VPE 2 Breite	100,000 Cm
VPE 2 Länge	120,000 Cm
VPE 2 Gewicht	245,336 Kg

Environmental data

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahme  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	 Ja
Veröffentlichung von Umweltinformationen	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No
Global warming ; Total life cycle	442 ton CO2 eq.
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	442417