

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke di-soric

Leverandørens adresse: Environmental, Gielster Stück 2, 58513 Lüdenscheid, DE

Modelidentifikation: MB-R-280-B5 / 213803

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	DLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	offene Kabelenden		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej


Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	6	Energieffektivitetsklasse	G
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	285 i Bred kegle (120°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	5 000
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	6,1	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	80


De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	37	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	325		
	Dybde	46		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,430 0,400
Parametre for retningsbestemte netspændingslys-kilder:				
Maksimal lysstyrke (cd)		109	Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges	106
Parametre for LED- og OLED-lys-kilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		10	Overlevelseshæft	1,00
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,98		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant



Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 14/10/2022



EPREL-registreringsnummer: 1853625

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1853625>

Leverandør: di-soric GmbH & Co. KG (Fabrikant)

Websted: <https://www.di-soric.com>

Kundeservice:

Navn: Environmental

Websted: www.di-soric.com

E-mail: info@di-soric.com

Telefon: +49 (0) 2351 / 9844-402

Adresse:

Gielster Stück 2
58513 Lüdenscheid
Tyskland