

MERKMALE

- Durchgeschleifte Enden
- Stahlmaterial
- Geölte Oberfläche
- Hochwertige Materialien

RS Pro Stahl- Verlängerungsfeder, 38,5 mm x 7,5 mm

RS Best.-Nr. 751-809



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die Industrielle Revolution hat viele nützliche Teile gebracht, die im 21. Jahrhundert immer noch relevant und nützlich sind. Eine davon ist die Verlängerungsfeder, die es ermöglicht, alltägliche Aufgaben effizient und sicher zu erledigen

Allgemeine Spezifikationen

Material	Stahl
Enden	Geschleift
Anfängliche Spannung	15.4N
Federrate	0.2N/mm
Oberflächenbeschaffenheit	Geölt; Selbstgeölt
Anwendungen	Erweiterungsfedern haben ihren Platz im gewerblichen und häuslichen Einsatz, wie z. B.: Robotik, Automobil-Innen- und Außenbereiche, Garagentorbaugruppen, Schraubzangen, Hebelmechanismen, Vergaser, Trampoline, Waschgeräte, Landmaschinen, Spielzeug für Kinder, Fenstersiebe, Pooldeckelspannungsfedern, Spannungsfedern für Schlafsoffalbetten, Polsterfedern

Mechanische Spezifikationen

Freie Länge	38.5mm
Maximale erweiterte Länge	106mm
Außendurchmesser	7.5mm
Drahtdurchmesser	0.7mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur

Musikdraht - 120 °C; Edelstahl - 300 °C

Zulassungen

Normen erfüllt

DIN17223 Klasse C; BS1408 CR3; DIN2097 Klasse 2

