



Überblick

AKUSTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - PIEZO-SUMMER

Die Piezo-Minisummer der AE20M-Serie sind kompakte und wirtschaftliche, akustische Signalisierungslösungen, die ideal für Orte geeignet sind, an denen geringe Stromaufnahme eine unerlässliche Voraussetzung ist. Ihre geringe Größe macht sie ideal zur Installation in Bereichen mit begrenztem Raum. Diese Serie ist für gewerbliche und industrielle Nutzung geeignet und bietet Flexibilität sowie Anpassungsfähigkeit für verschiedenste Anwendungen.

Der Sicherungsring mit Gewinde ermöglicht einfache und sichere Befestigung des AE20M auf Tafeln, wobei die Installation schnell und einfach ist. Der einstufige Alarm des AE20M bietet zwei klar unterschiedliche Tonooptionen: **pulsierender Ton** oder **Dauerton**, Diese können über einen dreipoligen Anschluss ausgewählt werden, was Flexibilität bei der Signalisierungsauswahl bietet.

Dieses vielseitige Gerät ist bestens für verschiedene Umfelder wie Maschinen, Anlagen und Steuerschränke geeignet.

Merkmale

- Für Dauerbetrieb ausgelegt
- Breiter Betriebsspannungsbereich
- Wirtschaftlich
- Nur für Tafelmontage geeignet
- Zwei Tonooptionen: Pulsierend oder Dauerton
- Kompaktes Design
- Sicherungsring für einfache Installation
- Erhältlich für 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 115 VAC & 230 VAC

Material

- Schwarzer ABS-Kunststoff



IP55



Bis zu 92dB (A) in 1m Abstand



Pulsierend oder Dauerton



2900 Hz*



-20 °C bis +60 °C



50/60 Hz

* ± 500 Hz

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN




ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

Spannung		Bestellinformationen	Modus, Stromaufnahme & dB			
Nennspannung	Spannungsbereich		Pulsierend	dB*	Dauerton	dB*
12 VDC	10-20 VDC	AE20M-12	5 mA bei 12 VDC	75	25 mA bei 12 VDC	81
24 VDC	10-28 VDC	AE20M-24	8 mA bei 24 VDC	85	25 mA bei 24 VDC	87
48 VDC	6-48 VDC	AE20M-48	16 mA bei 48 VDC	90	35 mA bei 48 VDC	92
115 VAC	60-120 VAC	AE20M-115	8 mA bei 115 VAC	68	25 mA bei 115 VAC	74
230 VAC	130-240 VAC	AE20M-230	6 mA bei 230 VAC	83	25 mA bei 230 VAC	86

* ± 3 dB

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	12 V	24 V	48 V	115 V	230 V
Nettogewicht	0,042	0,042	0,045	0,046	0,043
Bruttogewicht	0,048	0,048	0,051	0,052	0,049



ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

