

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

,1998

© COPYRIGHT 1998


BY AMP INCORPORATED,ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
0		RELEASED	FJ00-1421-98	7/DEC 98	K.I.H	
A		REVISED	FJ00-1080-00	21/SEP 00	Y.K	S.M
B		REVISED	FJ00-1802-02	5SEP'02	T.S	S.M
C		REVISED	FJD0-0039-03	02JUN'03	T.S	S.M
C1		REVISED	FJD0-0318-03	21 Sep. 03	T.S	S.M



推奨基板取付け寸法 (公差: ±0.05)

PC 基板厚: 1.6 ± 0.3

(コネクタ搭載面)

RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN(TOL:±0.05)

PC BOARD THICKNESS:1.6±0.3


(CONNECTOR MOUNT SIDE)

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
タブ コンタクト: 銅合金
リテンション レグ: 黄銅
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
3. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC
POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK
- TAB CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:BRASS
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
3. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL




1318125-2
(KEYING Y)
SCALE:2-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:

単位: mm



MATERIAL

注記参照

SEE NOTES

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

一般公差
1% : ±0.3
3% : ±0.35
10% : ±0.4
ANGLE : ±3°

FINISH

注記参照

SEE NOTES

DWN 7/DEC/98
CHK 7/DEC/98
APVD 7/DEC/98K.IKEDA
N.MATSUBARA
I.HASEGAWAPRODUCT SPEC
製品規格

108-5619

APPLICATION SPEC
応付適用規格

114-5258

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

tyco
ElectronicsTyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

NAME 2列 ヘッダーアセンブリー 8P

(垂直タイプ)

DOUBLE ROW HEADER ASS'Y 8P ("V"TYPE)
<DYNAMIC D-2100D>

SIZE CAGE CODE

A3 00779

DRAWING NO

C-1318125

RESTRICTED TO

-

SCALE 4-1

SHEET 1

OF 2

REV C1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

,1998

© COPYRIGHT 1998

BY AMP INCORPORATED.ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
J

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
		SEE 1 OF 2				

リテンションレグ
RETENTION REG

回路番号
CIRCUIT NO


デートコード
DATE CODE

シーケンシャルマーク
SEQUENTIAL MARK

コンタクト 半田付部
CONTACT TAIL

1-1318125-1,2;AS SHOWN
SEQUENTIAL TYPE

Ground post ① ② Signal post



Ground post ① ② Signal post

SECT A-A

シリーズマーク
SERIES MARK

AMP マーク
AMP MARK

		回路番号			
列番号	B	② Signal	① Ground	② Signal	② Signal
	A	② Signal	① Ground	② Signal	② Signal

POINT OF SEQUENTIAL
1-1318125-1,2

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC
POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK

TAB CONTACT:COPPER ALLOY

RETENTION LEG:BRASS

2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING



3. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

1. 材料:ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0),色: 黒
タブ コンタクト:銅合金
リテンション レグ:黄銅


2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部:0.38μm MIN金めっき

3. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:
単位 特
mm



MATERIAL
材料 注記参照
SEE NOTES

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

一般公差
10% : ±0.3
3% : >10 : ±0.35
10% : >30 : ±0.4
ANGLE : ±3°

FINISH
仕上 注記参照
SEE NOTES

DWN 7/DEC/'98
CHK N.MATSUBARA
APVD I.HASEGAWA

PRODUCT SPEC
製品規格
108-5619

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5258

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

tyco
Electronics

Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki,Japan

NAME 2列 ヘッダーアセンブリー 8P
名称
(垂直タイプ)
DOUBLE ROW HEADER ASS'Y 8P ("V"TYPE)
<DYNAMIC D-2100D>

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO
番号 C-1318125 RESTRICTED TO

SCALE 4-1 SHEET 2 OF 2 REV C1