

Information produit

64 42 115

Pince coupante de devant pour l'électronique

DIN ISO 9654



- Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
- Charnière de précision entrepassée
- Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
- Le polissage ou polissage miroir (seulement finition 2) associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées
- Tranchants trempés par induction, dureté au moins 56 HRC
- Pince coupante de devant et oblique, tête courte, avec petit biseau, $\alpha=27^\circ$
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile



Informations générales

Réf.	64 42 115
EAN	4003773017844
Tête	polissage miroir
Poignées	avec gaines bi-matière
poids	75 g
Dimensions	115 x 71 x 48 mm
Norme	DIN ISO 9654

Technische Attribute

Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 1,0 mm
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre)	Ø 0,5 mm
Capacités de coupe Fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 1,5 mm
Largeur de tête	11 mm
	10 mm
	7 mm
	12 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002222
ETIM 6.0	EC002222
proficl@ss 6.0	AAA947c004
UNSPSC 13.1	27112117

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

