

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Linergy DS - Répartiteur étagé unipolaire - 250A - 14 trous

LGY125014W

 Cette option circulaire permet d'éviter 3.486 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy DS
Type de produit ou équipement	Répartiteur

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH PanelSeT TeSys
Compatibilité produit	Enveloppes Spacial
Description des pôles	1P
Départs du bornier répartiteur	14 modules
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N 440 V CA Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	14,4 kA pour 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	60 kA
Mode de raccordement	Distribution: borne à vis 4 cable(s) 1,5...16 mm ² rigide Distribution: borne à vis 4 cable(s) 1,5...10 mm ² flexible avec embout Distribution: borne à vis 8 cable(s) 2,5...25 mm ² rigide Distribution: borne à vis 8 cable(s) 1,5...16 mm ² flexible avec embout Alimentation: borne à vis 1 cable(s) 35...120 mm ² rigide Alimentation: borne à vis 1 cable(s) 23...95 mm ² flexible avec embout Distribution: borne à vis 1 cable(s) 1,5...50 mm ² rigide Distribution: borne à vis 1 cable(s) 1,5...35 mm ² flexible avec embout
Couple de serrage	Distribution: 2 N.m plat screwdriver 7,5 mm Distribution: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm Alimentation: 10 N.m plat screwdriver 15,3 mm Alimentation: 10 N.m PZ2 screwdriver 15,3 mm Distribution: 4 N.m plat screwdriver 10 mm Distribution: 4 N.m PZ2 screwdriver 10 mm Distribution: 2 N.m plat screwdriver 6 mm Distribution: 2 N.m PZ2 screwdriver 6 mm
Pas de 9 mm	5

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	85 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	50,5 mm
Poids du produit	0,252 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Tenue diélectrique	2500 V
Normes	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	253,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	10,670 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	3 kg CO2 eq.
--	--------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

