





ITV2000/3000, Régulateur électropneumatique ITV3050-04F4N3

Fiche technique

- Contrôle la pression pneumatique proportionnellement au signal électrique.
- Disponible en MPa, kgf/cm², bar, PSI, et kPa.
- Plage de pression de 0.005 à 0.9 MPa.
- Orifices 1/4 et 3/8 disponibles.
- Fixation de montage en option.









Régulateur électropneumatique

Standard Specifications

Modèle	30 (4000 L/min)
Plage de pression	5 (0.005 à 0.9 MPa)
Tension	0 (24 VCC)
Signal d'entrée	0 (Type courant 4~20 mADC)
Sortie du moniteur	4 [Sortie analogique 4~20 mA (type +COM)]
Taraudage	F (G [PF])
Orifice	4 [1/2 (3000)]
Accessoire	Sans
Connecteur du câble	N (Sans connecteur de câble)
Unité d'affichage de la pression	3 (Bar)
Options	Sans
Température maximum du fluide	50 °C
Température minimum du fluide	0 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	0 °C
Alimentation générale	24 VDC ±10%
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme


Normes	CE
Classe de protection avec connecteur	IP65
Débit de l'échappement secondaire	4000 NI/min
Protection	IP65
Sensibilité	0.2% (F.S.)
Répétitivité	±0.5% (F.S.)
Plage de la pression de réglage	0.005 - 0.9 MPa
Linéarité	±1% (F.S.)
Consommation électrique	0.12 A
Pression d'alimentation max.	1.0 MPa
Pression d'utilisation min.	Pression de réglage +0.1 MPa
Précision	±2% (E.M.) ±1 digit
Caractéristiques de température	±0.12% (F.S.)/C
Affichage mini bloc	0.01
Hystérésis	±1% (F.S.)
Impédance d'entrée Courant	250 Ω
Impédance d'entrée Tension	6.5 kΩ
Impédance d'entrée Entrée sélect.	4.7 kΩ
Impédance d'entrée sélect.	4.7 kΩ
Signal de sortie analog.	4 à 20 mA (passif) (impédance de charge : 250 Ω maxi.) Précision de sortie dans une plage de ±6% (E.M.)
Poids	0.645 Kg

Dimensions



Constructions

ITV3000



Main Component Parts

No.	Description	Material
1	Cover	Aluminum alloy
◆ 2	Body	Aluminum alloy
◆ 3	Valve guide	Aluminum alloy
◆ 4	Bias spring	Stainless steel
◆ 5	Intermediate body	Aluminum alloy
◆ 6	Diaphragm assembly	NBR
		Rolled sheet steel
		Stainless steel
		Aluminum alloy
◆ 7	Valve (Supply valve)	Steel
		HNBR/Brass
◆ 8	Valve (Exhaust valve)	HNBR/Brass
◆ 9	Valve spring	Stainless steel
◆ 10	Seal	NBR
◆ 11	Seal	NBR
◆ 12	Rod guide	Brass
◆ 13	O-ring retainer	Aluminum alloy
◆ 14	Seal	NBR
15	Bowl assembly	Resin
		Silicone rubber
16	Sub-plate	Resin
17	Seal	NBR
18	Control circuit assembly	—
◆ 19	Filter	Stainless steel
20	Solenoid valve	—
21	O-ring	NBR
◆ 22	O-ring	NBR
◆ 23	O-ring	NBR
24	Round head Phillips screw	Steel
◆ 25	Retaining ring	Stainless steel

* Parts in contact with fluid are indicated with a mark ◆.

Information supplémentaire

Catalogue	ITV-Ff_FR.pdf
Déclaration de conformité	DoC_ITVx_TF00023-B.pdf newDoC_ITV2000_3000_TF1Y106EN.pdf newDoC_ITV2000_3000_TF1V093EN.pdf
Manuels d'installation	IMM_ITV3000_54GB-A.PDF IMM_ITV3000_54FR-B.PDF IMM_ITVx_TF112FR.pdf IMM_ITVx_TF112GB-A.pdf
Operation manuals	OM_ITV2_DeviceNet_EN-B.pdf OM_ITV2_PROFIBUS-DP_EN.pdf OM_ITV2_CC-Link_EN-A.pdf OM_ITV2_OM00068EN-C.pdf OM_ITV2_RS-232C_EN.pdf OM_ITV2_OM00109EN-C.pdf OM_ITV2_OM00112EN-C.pdf